Gabinete Rack para Servidores 18U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Rieles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK1833BKM

Este rack para servidores proporciona 18U de espacio de almacenamiento en un armario elegante y seguro para guardar dispositivos estándar de montaje en rack de 19" como servidores Dell, HP e IBM, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El rack es compatible con los equipos que cumplen la norma EIA-310 y admite una capacidad de carga total de 450 kg.

Este rack incluye una variedad de características que le permiten incorporar fácilmente gran cantidad de equipos. Con los rieles de montaje ajustables, puede cambiar fácilmente la profundidad del rieles desde 2" hasta 30" (76.2 mm - 780 mm) para garantizar la compatibilidad su equipo de montaje en bastidor estándar. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y alimentación detrás de su equipo. Para una gestión de cables sin complicaciones, el bastidor incluye un rollo de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan mantener sus cables ordenados atándolos entre sí o atándolos al bastidor. El tejido autoadherente puede cortarse a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en bastidor.

El rack dispone de orificios con tapas en los paneles del techo y del suelo que facilitan el paso del cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta del cableado. El rack también incluye orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Este rack también incluye un estante de 1U que le proporciona una superficie estable para colocar equipos que no sean montables en rack o para guardar sus herramientas.

Para proporcionar un despliegue sin complicaciones, el rack se envía completamente montado.

Para mantener seguro su equipo montado en rack, este rack cuenta con puertas de malla de bloqueo delanteras y traseras. Las puertas de malla quedan muy bien en cualquier sala de servidores y ayudan a proporcionar una refrigeración pasiva. Las puertas también son reversibles, lo que le da la libertad de elegir desde qué lado del rack se abre la puerta, para adaptarse a los requisitos de espacio de su

sala de servidores.

El rack también dispone de paneles laterales desmontables con cierres rápidos independientes que le permiten acceder fácilmente a su equipo, sin dejar de mantenerlo seguro.

El armario incluye ruedas para acceder sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, a la vez que facilita la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del rack se ajustan a las puertas estándar, lo que le da libertad para desplazar su rack de servidores con ruedas a otras salas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale en talleres tecnológicos y centros de reparación con espacio limitado pero que suelen tener equipos montables que requieren seguridad

• Instale servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de rack

• Aloje equipos de audio/video montados en bastidor para su difusión en su sala de montaje o estudio de televisión

Características

• PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Gabinete rack para servidores de 4 postes 18U de 19" con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 4,5cm a 75.9cm - Compatible con servidores/conmutadores/video/AV y otros equipos de redes

• TOTALMENTE MONTADO CON RUEDAS: Se envía premontado con ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El gabinete rack para servidores domésticos sólo mide 97.7cm de altura, ideal para espacios estrechos en el hogar/oficina o salas de servidores

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: Tiene puertas de malla con cerradura y paneles laterales con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 postes con una capacidad de peso de 450kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

• HARDWARE INCLUIDO: El rack de red rodante incluye 50 tuercas enjauladas M6 y tornillos para montar equipos, cierre de gancho y felpa de 3.1m, 2 llaves para puertas/paneles laterales y un estante fijo 1U - Marcas de altura 1U para facilitar la instalación

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este rack para servidores 18U cuenta con una garantía de 5 años que incluye asistencia técnica multilingüe

gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	5 Years
	Montaje en Pared	No
	Tipo de rack	4 postes
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Altura U	18U
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Gestor de cables integrado
		Ruedas (incluidas)
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Patas niveladoras
		Se envía totalmente ensamblado
		Marcas de U
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	992.2 lb [450 kg]
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
	Características de la puerta trasera	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible
Medidas del Producto		
	Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
	Profundidad Interna	33.5 in [85.1 cm]
	Longitud del Producto	33.6 in [85.3 cm]
	Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
	Altura del Producto	35.6 in [90.4 cm]
	Peso del Producto	130.0 lb [59.0 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [75.9 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	1.8 in [4.5 cm]
	Altura con Ruedas	38.5 in [97.7 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
	Longitud de la Caja	35.4 in [90.0 cm]

	Ancho de la Caja	25.2 in [64.0 cm]
	Altura de la Caja	3.7 ft [1.1 m]
	Peso (de la Caja) del Envío	141.1 lb [64.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Rollo de 3m de Gancho y Bucle
		1 - Armario Rack
		1 - Estante 1U Fijo
		75 - Tuercas Jaula M6
		75 - Tornillos M6
		2 - Llaves de Puerta
		2 - Llaves de Panel Lateral
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.