2U vertikalt väggmonterat patchpanelfäste - Rackfäste i stål med hårdvara för 19-tums nätverks-, server- och datautrustning

Produkt ID: RK219WALLV

RK219WALLV 2U 19-tums vertikalt väggmonteringsrack för utrustning i stål erbjuder en mångsidig förvaringslösning som gör att rackmonterad utrustning (nätverksenheter, grenuttag, patchpaneler) kan monteras vertikalt (i jämnhöjd med väggen) för att spara utrymme. Alternativt kan 2U-fästet installeras horisontellt under ett skrivbord, vilket gör det enkelt att komma åt installerad utrustning direkt från din arbetsplats. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Väggfästet är perfekt för SoHo-miljöer (litet kontor/hemmakontor) och har en robust stålkonstruktion som uppfyller EIA-310 19-tums rackstandarder, och det sparar utrymme i miljöer som inte har plats för ett fullstort serverutrustningsrack. Fästets monteringshål är placerade med ett avstånd på exakt 41 cm och är lämpliga för montering på i stort sett alla vägg- eller takytor (t.ex. gipsväggar), vilket matchar standardkonstruktionsramen.

Behöver du mer lagringsutrymme? StarTech.com erbjuder även en 3U 19in Wallmount Bracket och en 4U 19in Wallmount Bracket.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Användning

• Montera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg

• Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta

• Idealisk för små och medelstora företag som behöver racklösningar

Funktioner

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med det här multifunktionella och lodräta 2U-patchpanelfästet kan du montera din server-, data-, nätverks- eller AV-utrustning lodrätt på en vägg eller horisontellt under ett skrivbord för ökad mångsidighet

• KRAFTIG KONSTRUKTION: Det svarta väggmonterade patchpanelfästet är konstruerat enligt EIA-310 19-tums rackstandarder och har en solid stålkonstruktion för ultimat hållbarhet. Racket kan hålla upp till 56,7 kg för att säkerställa att din utrustning är säker

• INGEN MONTERING KRÄVS Det öppna, L-formade racket levereras helt hopsatt med korgmuttrar för monteringsutrustning och 1½-tums skruvar för montering av racket på träytor. En bekväm lösning för alla dina SoHo-rackbehov (litet kontor/hemmakontor)

• STANDARDISERAD HÅLSTORLEK: Väggmonteringshålen på det vertikalt monterbara rackfästet för 2U är 16 tum från mitt till mitt för att ge större stabilitet och matcha standardväggreglar. Det fungerar med de flesta 19-tums rackmonterbara utrustningar för ultimat kompatibilitet

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Väggmonterbar	Ja
	Hylltyp	2 stag
	Ramtyp	Öppen ram
	U-höjd	2U
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]

Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Förpackningen innehåller 1½-tums skruvar för montering på träytor. Ytterligare hårdvara krävs för andra material.
Utseende		
	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements		
	Produktlängd	5.9 in [15.1 cm]
	Produktbredd	19.8 in [50.4 cm]
	Produkthöjd	4.1 in [10.5 cm]
	Produktvikt	1.7 lb [0.7 kg]
Förpackning		
	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Package Length	21.1 in [53.6 cm]
	Package Width	6.6 in [16.8 cm]
	Package Height	4.6 in [11.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Vertikalt fäste för väggmontering
		8 - M5 korgmuttrar
		8 - M5-skruvar
		6 - träskruvar
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.