4 Post 25U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK2537BKM

Dit 25U server rack is een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 1500 kg.

Dit rack biedt vele functies waardoor u uw apparatuur gemakkelijk kunt installeren. Dankzij verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast (177,8 mm tot 889 mm), zodat het rack ook geschikt is voor zeer diepe apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft doorvoergaten in het toppaneel en onderaan, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelmanagement. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming en gereedschapsloze accessoiremontagerails voor de montage van 0U verticale kabelmanagers en PDU's.

Voor probleemloos kabelmanagement wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden. U kunt het klittenband op elke maat bijknippen en uw kabels aan elkaar of aan het rack vastbinden.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Voor de beveiliging van uw rackgemonteerde apparatuur is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren, waardoor ook de luchtstroom wordt verbeterd voor passieve koeling.

Het rack heeft ook een uitneembaar zijpaneel met een onafhankelijk snelkoppelingssluiting zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen. Bovendien heeft de kast een snelkoppelingspaneel aan de bovenkant dat u kunt verwijderen zonder de kabels die door uw rack lopen te belemmeren.

De rack is voorzien van zwenkwielen die voor grote mobiliteit zorgen in uw kantoor, studio of serverruimte. Bovendien past het server rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u het, indien nodig, naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Toepassingen

• Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over monteerbare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden

• Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkapparatuur en serverkastconsoles

• Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

• VERSTELBARE DIEPTE: 4 Post 25U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 18cm tot 88,9cm; IT-rack is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkapparatuur

• VOLLEDIG GEMONTEERD MET WIELEN: Gesloten 25U netwerkkast wordt voorgemonteerd geleverd met wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 123,9cm hoog, ideaal voor smalle ruimtes thuis of op kantoor, of in server rooms

• DESIGN EN VENTILATIE: Halfhoge mobiele serverkast met vergrendelbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 1500kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant

• INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL: Mobiel server rack wordt geleverd met 20 M6 kooimoeren/schroeven en PVC sluitringen, 3,1m haak- en lus klittenband, sleutels voor-/achterdeuren en zijpanelen, 2x Inbussleutel; Rack montagemateriaal, wielen en stelvoeten

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 25U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

Hardware

Garantiebeleid	5 Years

	Wandmonteerbaar	Nee
	Rack type	Met 4 stijlen
	Type frame	Gesloten kast
	U-hoogte	25U
	Speciale functies	Verstelbare montagerails
		Geïntegreerde bay tabs
		Geïntegreerd kabelbeheer
		Zwenkwielen (meegeleverd)
		Aardingslip(pen)
		Stelpoten
		Volledig gemonteerd geleverd
		U-markeringen
	Montagerailprofiel	G-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity (Stationary)	3307.5 lb [1500 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type voordeur	Staalgaas
	Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur
	Type zijpaneel	Staal

	Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
	Type achterdeur	Staalgaas
	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Product Measurements		
	Interne breedte	23.7 in [60.1 cm]
	Interne diepte	42.3 in [107.4 cm]
	Lengte product	3.5 ft [1.1 m]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	47.2 in [119.9 cm]
	Gewicht product	180.4 lb [81.8 kg]
	Maximale montagediepte	35.2 in [89.3 cm]
	Minimale montagediepte	7.1 in [18 cm]
	Hoogte met wielen	48.8 in [123.9 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Package Length	3.8 ft [1.2 m]
	Package Width	26.9 in [68.4 cm]
	Package Height	4.5 ft [1.4 m]
	Verzendgewicht (verpakt)	251.4 lb [114.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Serverrack Serverkast
		104 - M6 kooimoeren

104 - M6 schroeven

104 - Ronde kunststof onderlegring

2 - Sleuteltjes

1 - Inbussleutel

1 - 3 m klittenband

1 - handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.