Ruedas de Servicio Pesado para Racks/Gabinetes - Juego/Kit de 4 Ruedas Universales M6 de 2 Pulgadas - Ruedas Giratorias de Repuesto (Patrón 45x75mm) para Racks de 4 Postes - En Acero y Plástico

ID del Producto: RKCASTER2

Este juego de cuatro ruedas M6 de 2 pulgadas, aunque están diseñadas para racks de StarTech.com, se pueden agregar a cualquier rack para equipos de servidores, de redes, de audio y vídeo, etc., que tengan un patrón de tuerca de 45mm x 75mm. Ideal para reemplazar ruedas dañadas o para convertir un rack vertical en rack rodante, para mayor movilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

Características

• RUEDAS DE 50MM: El paquete de cuatro ruedas giratorias universales se puede utilizar como repuesto/reemplazo en racks portátiles/móviles de 4 postes, como los modelos RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24, o para convertir un rack vertical en rack rodante

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Patrón de Tuercas: 45x75mm | Tamaño de Rueda: 50x43mm | Material: Plástico y Acero Laminado en Frío | Hardware Incluido: 18 Tornillos M6, 18 Tuercas M6, 18 Arandelas | Número de Ruedas Incluidas: Juego de 4

• CAPACIDAD DE CARGA DE SERVICIO PESADO: Probadas hasta 1.6 veces su capacidad de carga nominal para garantizar su rendimiento. Estas ruedas de servicio pesado admiten una carga fija de 250kg, o bien una carga rodante de 75kg

• PATRÓN DE TUERCAS DE 45MM x 75MM: Este kit de ruedas se puede utilizar en cualquier rack con patrón de tuerca de 45mm x 75mm, para reemplazar las ruedas dañadas o para convertir un rack vertical en rack rodante, para más movilidad

• SOPORTE DE UN LÍDER EN LA INDUSTRIA: StarTech ofrece para este producto una garantía de por vida, con soporte técnico gratuito de por vida, además de ser la marca favorita de los profesionistas de IT desde hace más de 30 años

Rendimiento		
	Política de Garantía	Lifetime
	Capacidad de Peso por Rueda (Estática)	551.2 lb [250 kg]
	Capacidad de Carga por Rueda (Rodante)	165.4 lb [75 kg]
	Especificaciones Generales	Diámetro de rueda: 50mm
Características Físicas		
	Color	Negro y Plata
	Material de Fabricación	Steel and Rubber
	Longitud del Producto	3.6 in [9.2 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.5 cm]
	Altura del Producto	2.9 in [7.2 cm]
	Peso del Producto	5.2 lb [2.4 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.1 in [23.2 cm]
	Ancho de la Caja	5.4 in [13.6 cm]

	Altura de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.7 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	4 - Ruedas
		18 - Tornillos M6
		18 - Arandelas
		18 - Tuercas M6
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.