Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack senza fessure con cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

ID prodotto: RKPNLHS2U

Il pannello cieco per rack senza fessure con cerniere 2U RKPNLHS2U si monta su un rack standard da 19" a 2 o 4 staffe per migliorare l'organizzazione o l'aspetto del rack, conservando un agevole accesso e consentendo di convogliare il flusso d'aria. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello cieco con cerniere è reversibile, può essere quindi installato con l'apertura dal lato sinistro o destro per un facile accesso all'interno del rack offrendo al contempo la copertura degli spazi inutilizzati del rack per un look professionale.

Il pannello di riempimento è realizzato in acciaio di alta qualità per una durata a lungo termine, inoltre il design senza fessure permette di convogliare il flusso d'aria lungo il lato posteriore del rack invece che attraverso il rack. Per una semplice installazione, il pannello rack viene fornito completo di viti per il montaggio sul rack (10-32).

Per un pannello con fessure, vedere il nostro Pannello cieco per rack con fessure e cerniere 2U (RKPNLHV2U).

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Applicazioni

• Riempie gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadi consentendo comunque l'accesso all'interno del rack

Caratteristiche

• Le cerniere permettono un facile accesso ai componenti del rack

• Reversibile: si installa con apertura dal lato sinistro o destro

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Design del pannello rack senza fessure 2U

• Robusta struttura in acciaio

• Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe

• Viti per rack incluse

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Altezza U	2U
	Standard del settore	EIA RS310-D
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	0.3 in [6.7 mm]
	Larghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
	Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
	Peso prodotto	1.2 lb [0.6 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	19.7 in [50.0 cm]
	Package Width	4.0 in [10.2 cm]
	Package Height	1.5 in [3.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.4 lb [0.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Pannello rack senza fessure, con cerniere 2U
		2 - Viti 5/8" #10-32 UNF
		2 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.