

Spelafili e tagliacavi di rete, spelafili professionale per cavi UTP/FTP/STP/Coax, spelafili rotante e pinza per crimpare fili

ID prodotto: CABLESTRIPCUT



Questa pinza spelafili rotante portatile rimuove rapidamente e facilmente l'isolamento da una varietà di cavi, rendendola uno strumento essenziale per la preparazione di cavi di rete, coassiali e multi-conduttori.

Questo strumento per la spelatura dei cavi è caratterizzato da un design facile da usare che consente di rimuovere senza sforzo le guaine e l'isolamento dei cavi. Grazie alla rotazione a 360 gradi, garantisce un controllo preciso, riducendo l'affaticamento della mano durante le operazioni ripetitive. L'utensile si adatta a cavi con diametro esterno compreso tra 3,5 mm e 7,5 mm, rendendolo ideale per vari tipi di cavi, tra cui UTP, FTP, STP, coassiali e multi-conduttori.

Progettato per l'uso con una vasta gamma di cavi, questo spelafili di rete è dotato di slot specifici per cavi rotondi e piatti. Aiuta a semplificare il flusso di lavoro preparando in modo efficiente i cavi coassiali, di rete e audio per l'installazione, rendendolo uno strumento ideale per qualsiasi progetto professionale o fai-da-te.

Questo strumento per spelare e tagliare i cavi consente di regolare la profondità di serraggio mediante una vite con testa a croce per adattarsi a cavi di diverso spessore. Ciò garantisce una rimozione precisa dell'isolante senza danneggiare i conduttori interni. La fessura di taglio incorporata consente di tagliare ordinatamente i cavi, eliminando la necessità di ulteriori strumenti di taglio.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- SPELAFILI ROTANTE: Spela e taglia cavi UTP, FTP, STP, coassiali e multi-conduttori con rotazione di 360 gradi per una rimozione controllata di guaina e isolamento; supporta cavi con diametri da 3,5 mm a 7,5 mm
- COMPATIBILITÀ VERSATILE: compatibile con i cavi piatti e rotondi, compresi quelli coassiali, di rete e audio; dispone di scanalature dedicate per una spelatura efficiente e accurata che semplifica l'installazione di più tipi di cavi
- PROFONDITA' REGOLABILE: Regola facilmente l'altezza di morsetto utilizzando la vite con testa a croce per adattarla allo spessore del cavo; Riduci al minimo il rischio di danneggiare i fili, garantendo una rimozione precisa e uniforme dell'isolamento
- TRONCATRICE INTEGRATA: la fessura di incisione incorporata si adatta a cavi rotondi e piatti per un taglio affidabile e senza sfilacciamenti; taglia in modo pulito la lunghezza del cavo in eccesso ed elimina la necessità di strumenti di taglio separati
- DESIGN COMPATTO: leggero e portatile, questo strumento si inserisce perfettamente nel vostro kit; perfetto per l'uso frequente o per attività di cablaggio occasionali, per essere sempre preparati in cantiere

Ambientale

Norme di garanzia	2 Years
Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	30% - 70%

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	4.3 in [10.9 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.2 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [45.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione 8.7 in [22.0 cm]

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.8 cm]

Altezza del Pacco 0.7 in [1.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.7 oz [49.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Spelafili e Tagliacavi

1 - Guida rapida

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

