


Kabelstripper en Kniptang, Professionele Striptang voor UTP/FTP/STP/Coax Kabels, Roterende kabelstriptang en Kabelschaar

Productcode: CABLESTRIPCUT



Deze draagbare roterende kabelstripper verwijdt snel en gemakkelijk de isolatie van een groot aantal kabels, en is daarmee een essentieel gereedschap voor het voorbereiden van netwerk-, coax- en multi-conductorkabels.

Deze kabelstriptang heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee je moeiteloos kabelmantels en isolatie kunt verwijderen. Met zijn 360 graden draaibeweging zorgt het voor nauwkeurige controle, waardoor de handen minder worden belast bij repetitieve taken. Het gereedschap past op kabels met een buitendiameter van 3,5 mm tot 7,5 mm, waardoor het ideaal is voor verschillende soorten kabels waaronder UTP-, FTP-, STP-, coax- en multi-conductorkabels.

Deze netwerk kabelstripper is ontworpen om te worden gebruikt met verschillende kabeltypen en heeft specifieke sleuven voor zowel ronde als platte kabels. De stripper helpt uw workflow te vereenvoudigen door coax-, netwerk- en audiokabels efficiënt voor te bereiden voor installatie, en is daarmee het ideale gereedschap voor elk professioneel of DIY project.

Op deze strip- en Kniptang kunt u de klemdiepte met een Phillips schroefkop aanpassen aan verschillende kabeldiktes. Hiermee kunt u de isolatie nauwkeurig verwijderen zonder de interne aders te beschadigen. Met de ingebouwde snijsleuf kunt u kabellengtes netjes afknippen, zodat u geen extra snijgereedschap nodig hebt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **ROTTERENDE KABELSTRIPPER:** Strip en snij UTP-, FTP-, STP-, coax- en multi-conductorkabels met een rotatie van 360 graden voor gecontroleerde verwijdering van mantel en isolatie; Ondersteunt kabels met een diameter van 3,5mm tot 7,5mm
- **VEELZIJDIGE COMPATIBILITEIT:** Compatibel met ronde en platte kabels, waaronder coaxkabels, netwerkkabels en audiokabels; Specifieke sleuven zorgen voor efficiënt en nauwkeurig strippen waardoor installaties met meerdere kabeltypen worden vereenvoudigt
- **REGLBARE DIEPTE:** Stel de klemhoogte eenvoudig af op de kabeldiameter met behulp van de Phillips schroefkop; Verminder het risico op beschadiging van geleiders en draden en zorg voor een nauwkeurige en consistente isolatieverwijdering
- **GEÏNTEGREERDE CUTTER:** Ingebouwde knipsleuf past op ronde en platte kabels voor betrouwbaar knippen zonder uitrafelen; Knipt netjes overtollige kabellengte af en maakt aparte kniptangen overbodig, waardoor tijd wordt bespaard tijdens de installatie
- **COMPACT ONTWERP:** Lichtgewicht en draagbaar, dit gereedschap past moeiteloos in je gereedschapskist; Ideaal voor zowel frequent gebruik als incidentele bekabelingstaken, zodat je altijd goed voorbereid bent op locatie

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid	2 Years
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	30% - 70%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	ABS
Lengte product	4.3 in [10.9 cm]
Breedte product	2.1 in [5.2 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [49.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelstripper en Kniptang
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.