Panel Rack con Bisagras 2U - Panel Ventilado para Rack de Servidores - Instalación sin Complicaciones - Panel Ciego de Relleno - de Refrigeración o Ventilación - Panel Perforado Rack

ID del Producto: RKPNLHV2U

El panel de relleno para rack, con ventilación y bisagras (2U), modelo RKPNLHV2U, se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar la organización y el aspecto de un rack, a la vez que se facilita el acceso y la distribución del flujo del aire. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno, con bisagras, es reversible, lo cual significa que se puede instalar desde el lado izquierdo o derecho, para permitir el fácil acceso al interior del rack, a la vez que se recubren los espacios no utilizados del rack, para un aspecto más profesional.

El panel con ventilación está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo, además de que su diseño con ventilación facilita el flujo del aire sin obstrucciones a través del rack. De fácil instalación, este panel para rack incluye todos los tornillos de instalación (10-32).

Para información sobre paneles sin ventilación, consulte la página sobre el panel de relleno para rack (2U), con bisagras y sin ventilación (RKPNLHS2U).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Aplicaciones

• Permite rellenar espacios no utilizados entre racks y armarios para servidor, a la vez que permite el acceso al interior del rack

Características

• Con bisagras para facilitar el acceso a los componentes del rack

• Reversible: Se puede instalar para que el panel perforado rack abra desde el lado izquierdo o derecho

• Este armario rack de servidores cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

• El diseño de este panel para rack de 2U cuenta con ventilación

• Fabricación de acero robusta

• Este panel ventilación rack se monta en racks de servidores estándar de 19" de 2 o 4 columnas

• El panel ventilado rack incluye los tornillos para el rack

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Altura U	2U
	Estándares Industriales	EIA RS310-D
	Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	0.3 in [6.7 mm]
	Ancho del Producto	19.0 in [48.2 cm]
	Altura del Producto	1.8 in [4.4 cm]

	Peso del Producto	11.9 oz [337.7 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	19.8 in [50.3 cm]
	Ancho de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
	Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	15.0 oz [426.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Panel para rack, con ventilación y bisagras (2U)
		2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
		2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.