Panel Rack con Bisagras 4U - Panel Ventilado para Rack de Servidores - Instalación sin Complicaciones - Panel Ciego de Relleno - de Refrigeración o Ventilación - Panel Perforado Rack

ID del Producto: RKPNLHV4U



Puede mejorar la apariencia y el flujo de aire de cualquier rack de servidores estándar de 19", mientras disfruta del fácil acceso al espacio no utilizado, mediante el uso de este panel de relleno 4U con bisagras. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidores da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores.

El panel de relleno tiene un diseño con ranuras de ventilación que permiten el flujo del aire, sin obstrucciones, a través de su rack. El panel contribuye a obtener el máximo flujo del aire, a fin de garantizar que su equipo funcione a la temperatura óptima.

Este panel de relleno sin ventilación para rack tiene un diseño con bisagras que permite abrir el panel, lo cual facilita el rápido acceso a los servidores. Puede abrir rápidamente el panel, realizar los ajustes necesarios de sus equipos y, en cuanto haya terminado, basta con cerrar el panel para restablecer el aspecto profesional y el orden de su sala de servidores. El panel es reversible, lo cual le permite instalarlo en el lado izquierdo o derecho del rack, para una versátil instalación. Este panel para rack también incluye tornillos y tuercas para la instalación en el rack, a fin de que tenga todo lo necesario para que su montaje le resulte sencillo.

El panel RKPNLHV4U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant | TAA COMPLIANT | CE

Aplicaciones

• Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y armarios de servidores

• Acceda a su rack cubierto gracias a su diseño de apertura y cierre

• Aumente el flujo de aire de su rack de servidores, gracias al diseño con ranuras de ventilación que mantienen el equipo en funcionamiento a una temperatura óptima

Características

• Con este panel ventilado rack podrá cubrir los espacios vacíos del rack para crear un entorno ordenado y profesional

• Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la apertura mediante bisagras del panel ventilación rack

• Este panel rack cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

• Opciones de instalación versátiles con un panel rack reversible que se puede abrir tanto desde el lado izquierdo como del derecho

• Panel rack 4U que se instala en cualquier rack estándar de 19 pulgadas con 2 o 4 columnas

• Panel para rack con ventilación y estructura de acero sólida

• Este panel perforado rack incluye tornillos y tuercas para rack

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	4U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características

Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
	Ancho del Producto	7.0 in [17.7 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	1.3 lb [0.6 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	20.7 in [52.6 cm]
	Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
	Altura de la Caja	1.7 in [4.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Panel para rack, con ventilación y bisagras (4U)
		2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
		2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.