

1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel

Productcode: CABLMANAGER2



Het CABLMANAGER2 1U kabelpaneel wordt bevestigd op een standaard 19" rack met 2 of 4 stijlen voor het organiseren van netwerk-, server- of KVM-kabels, met behulp van D-ringhaken. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het kabelpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt 5 verwijderbare ABS kunststof D-ringhaken, op een onderlinge afstand van 105 mm voor het aanleggen van kabels door uw server rack en om kabelbelasting te verminderen. Als extra voordeel kan de haak, indien nodig, aan beide uiteinden van het paneel 90° worden gedraaid voor horizontale of verticale rack kabels.

Bovendien worden door toevoeging van de kabelmanager open ruimtes tussen uw apparatuur in uw rack gesloten, waardoor de luchtstroom wordt verbeterd.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

- 76 mm hoge ABS kunststofhaken, op een onderlinge afstand van 105 mm

- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen
- 1U rekdesign
- Stevige stalen paneelconstructie
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	3.5 in [88.6 mm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [43.5 mm]
Gewicht product	13.3 oz [378.1 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.7 in [50 cm]
Package Width	2.0 in [52 mm]
Package Height	1.5 in [37 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.7 oz [444.1 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1U metalen kabelmanager voor 19" rack
-------------	---------------------------------------

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

