

## 1U server rack kabelmanagement paneel

**Product ID:** CABLMANAGERH

Dit server rack kabelmanagementpaneel houdt uw rack kabels netjes gebundeld en geleid, voor een nettere rack ruimte. De 1U kabelmanager is voorzien van een combinatie van D-ringhaken en doorvoergaten waarmee u kabels naar en van uw apparatuur kunt leiden via het paneel en in de haken.

Dit rack kabelmanagementpaneel vergemakkelijkt de organisatie van kabels vanaf de voor- of achterkant van uw server rack. Het is voorzien van vijf handig geplaatste D-ringhaken voor het vasthouden en geleiden van verticaal en horizontaal lopende kabelbundels. Om kabels te bundelen en door het paneel te leiden, heeft de kabelmanager ook vier gaten die zijn ontworpen om kabels probleemloos in en uit uw rack te geleiden.

Dit kabelmanagementpaneel bespaart rack ruimte met zijn 1U ontwerp. Ondanks de compactheid van het paneel biedt het voldoende kabelmanagement, dankzij een combinatie van vijf D-ringhaken en vier kabeldoorvoergaten.

Door uw kabels door een paneel te leiden, wordt de belasting verminderd die vaak op apparatuurpoorten wordt uitgeoefend, waardoor schade aan uw dure rackgemonteerde apparatuur wordt voorkomen. Een goede geleiding van uw kabels verbetert ook de luchtstroom in uw server rack, waardoor optimale bedrijfstemperaturen voor uw apparatuur ontstaan zodat de kans op schade door oververhitting van uw rack wordt verkleind.

NB: Voedingskabels passen mogelijk niet door de gaten van dit paneel.

De CABLMANAGERH wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Leid kabels in uw rack naar de zijkant, om de luchtstroom te verbeteren
- Houd in een rack gemonteerde apparatuur toegankelijk

## Features

- **BESPAAR RACK RUIJTE:** Met deze 1U 19 inch lange, in servers/netwerk racks monteerbare kabelmanager kunt u de kabels in uw rack organiseren/aanleggen; dankzij het compacte ontwerp heeft u ruimte voor uw apparatuur
  - **BEHEER KABELS EN APPARATUUR:** Doorvoergaten voor D-ringhaken (met een binnen-/buitendiameter van 26/30 mm) zorgen voor een nette en beschermde uitgang uit het rack en houden kabelbundels netjes op hun plaats
  - **BREDE COMPATIBILITEIT:** Horizontale kabel-/snoermanager past in elk 19 inch standaard rack met 2 of 4 stangen en met behulp van de meegeleverde M5 kooimoeren en schroeven gemakkelijk worden gemonteerd
  - **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 1U 19 inch rack kabelmanager 4x kabeldoorvoergaten 5x aanlegglussen stalen constructie bevestigingsmaterialen meegeleverd 10 cm diep met reeds genstalleerde haken EIA/ECA-310-E conform
  - **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze 1U rack kabelmanager heeft 5 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika
-

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	U-hoogte	1U
	Stand	Horizontal
	Montage-opties	Front and Rear Mount
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Notitie	De haken van dit kabelmanagementsysteem steken verder dan 48,2 cm uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.  Voedingskabels passen mogelijk niet door de gaten van dit paneel.
	Notitie	
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Lengte product	19.0 in [4.8 cm]
	Breedte product	1.7 in [44 mm]
	Hoogte product	4.0 in [1.0 cm]
	Gewicht product	15.0 oz [424 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	21.1 in [5.4 cm]
	Package Width	4.7 in [1.2 cm]
	Package Height	2.2 in [57 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	24.8 oz [702 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	kabelmanager
	Meegeleverd	M5 kooimoeren
	Meegeleverd	M5 schroeven

**\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

