

50 Stück 10-32 Server Rack Käfigmuttern und Schrauben mit Unterlegscheiben - Rack Montagematerial - Clip/Muttern und Schrauben für quadratische Löcher - Schwarz - TAA

Produkt-ID: CABSCREW1032



Diese 50-Stück-Packung mit 10-32 Käfigmuttern und -schrauben ist ein perfektes Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Hardware wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräten. Das Design der Muttern ermöglicht eine einfache Aufsteckmontage. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act und ermöglicht den Erwerb im Rahmen des Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Großpackung eignet sich auch für neue Server-Racks und Schränke - ideal, wenn Sie einmal eine Mutter oder Schraube fallenlassen oder verlegen. Die Großpackung stellt sicher, dass Sie bei Bedarf genügend Käfigmuttern und Schrauben für alle Ihre Vierkantloch-Rack-Installationen zur Verfügung haben.

Die Server Rack- Stahlschrauben und -Käfigmuttern sind komplett in schwarz gehalten und sorgen so für ein nahtloses Erscheinungsbild.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Ihrer in Standardgehäusen montierbaren Geräte in einem Servergehäuse oder -schrank

Merkmale

- TAA KONFORME 10-32 KÄFIGMUTTER & SCHRAUBEN: 50 Stück Server Rack Käfigmuttern und Schrauben mit 10-32 Gewinde (imperiale Maße) und mit einem Installationswerkzeug
- PROFESSIONELLES DESIGN HÖCHSTER QUALITÄT: Montagematerial für den Rack aus hochwertigem Stahl in mattschwarzer Ausführung; inklusive vorinstallierter Unterlegscheiben, um Schäden an wertvollen Racks und Geräten zu vermeiden
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 50x Käfigmuttern | 50x Schrauben | 10-32 Gewinde | Stahl | Mattschwarzes Finish | Käfigmutter Installationswerkzeug inklusive
- KONFORM MIT INDUSTRIESTANDARDS: Käfigmuttern und Schrauben sind einfach zu installieren und kompatibel mit praktisch allen Racks und Geräten, einschließlich HPE, Dell, APC und andere
- STARTECH.COM VORTEIL: Bevorzugt von Computerfachleuten seit über 30 Jahren, diese Käfigmuttern und Schrauben für quadratische Bohrungen, werden durch StarTech.com 5 Jahre lang gewährleistet, einschließlich kostenloser 24/5 unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Mitgeliefert	Montageschrauben und Käfigmuttern
Menge pro Packung	50
Gewindetyp(en)	10-32

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	0.6 in [15.9 mm]
Produktbreite	0.5 in [1.3 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	15.9 oz [450.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.6 in [11.6 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]

Pakethöhe	1.2 in [3.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.8 oz [448.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	50 - 10-32 Käfigmuttern
	50 - 10-32 Schrauben
	1 - Einbauwerkzeug für Käfigmuttern

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.