1m tålig, svart USB-C till Blixtkabel - Hård, tålig aramifiber USB typ A till Blixtladdare/synkron strömsladd - Apple MFi-certifierad iPad/iPhone 12

Produkt ID: RUSBCLTMM1MB

Den här 1m svart USB C till Blixtkabeln klarar de dagliga kraven på laddning och synkronisering av iPad, iPhone eller andra mobila enheter med Blixtkontakter. Den starka och tåliga kabeln har testats för att tåla hårt slitage, slitage och vinter- och sommarbruk i bilar och är en must-have för både företags- och konsumenttillämpningar.

Långvarig USB C-till-Blixtkabel har en aramidfiberförstärkning som skyddar den från påfrestningar från täta böjar och vrister. På så sätt kan den tunga kabeln också flöda utan att överbelastas och kabelns kärna förstärks.

• Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet

• Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet

• EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning

• TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och miljövänlig

Den förstärkta kabeln är konstruerad så att kontakten inte kan skiljas från jackan. Den extra långa klämmningsformningen provas för att motstå mer än 10 000+ böjcykler i 180° vinkel. Dessutom gör den förbättrade inre formningen att det inte går att knäcka och minskar kabelskadorna.

• Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter

• Metallsköld skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten

• Stålrelief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

Funktioner

• HÅLLBAR: 100 cm Kraftig Lightning-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet som ökar kabelns tillförlitlighet och livslängd. Testad för att tåla 10 000+ böjningscykler vid 180&deg och 5 000+ insättningar

• SNABB AVGIFTSBLIXTRUSTNING: Tålig/stark sladd har stöd för snabb laddning med Power Delivery-laddare från Apple 18 W upp till 96 W USB-C-adaptrar. Perfekt för laddningsstationer. Laddningsenheter inklusive Airpods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse & Siri Remote

• APPLE MFI-CERTIFIERAD: USB-C till Lightning-adapterkabel för garanterat snabb och tillförlitlig laddning/synkronisering från USB-C-laddare till Lightning-enheter inklusive iPhone Pro/Max/Mini/XR upp till iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini

• FLEXIBEL KABEL: TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk i bilen

• VARAKTIGT: 1m Fungerande blixtkabel med Kevlar aramid-fiber för hög draghållfasthet som ökar kabelns tillförlitlighet och livslängd. Testad för att klara 10000+-kurvcykler vid 180° och 5000+-infogningar

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)		
	Connector A	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
		1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	22/32 AWG
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	39.4 in [1000.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [27.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	3.0 in [7.6 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1 m Lightning-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.