

M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Produkt-ID: CABSCREWM52



Diese 100-Stück-Packung mit M5 Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist das ideale Zubehör für den sicheren Einbau von Servern, Netzwerkgeräten, AV-Geräten und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschrank oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können.

Eine Komplettpackung mit 100 Schrauben und 100 Muttern reicht aus, um nahezu jedes Rack einzurichten.

Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montage in Standardgehäusen montierbarer Geräte in einem Servergehäuse oder -schrank

Merkmale

- Packung enthält 100 M5-Schrauben und 100 M5-Muttern
- Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
- Quadratisches Käfigmutterndesign für Gehäuse und Schränke mit quadratischen Bohrungen
- Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern

Hardware

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Garantiebestimmungen | 2 Years |
| Menge pro Packung | 100 |
| Mitgeliefert | Montageschrauben und Käfigmuttern |
| Gewindetyp(en) | M5 |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbe | Silber |
| Produktlänge | 0.5 in [12.0 mm] |
| Produktbreite | 0.2 in [5.0 mm] |
| Produkthöhe | 0.2 in [5.0 mm] |
| Produktgewicht | 31.5 oz [891.8 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length | 11.2 in [28.5 cm] |
| Package Width | 5.4 in [13.7 cm] |
| Package Height | 0.6 in [14.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 31.7 oz [898.3 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | M5-Schrauben |
| | M5-Käfigmuttern |
| | cage nut installation tool |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

