高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル／1m／ブラック／アラミド繊維補強／iPhone 12、iPad対応／Apple MFi認証／L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

製品ID: RUSBLTMM1MBR

モバイル機器の充電・同期用L型USB - Lightningケーブル。高い使用頻度を想定した頑丈なケーブルです。高負荷の耐久テストをクリアしたL型コネクタのLightningケーブルで、充電中でもモバイル機器に簡単にアクセスできます。

この高耐久Lightningケーブルは、アラミド繊維で補強されており、曲げたり捻ったりされることが多いケーブルを負荷から保護します。引っ張りに強く柔軟性に優れています

ケーブルの主な特徴

・ケーブルの強度と耐久性を高めるアラミド繊維

・摩擦を軽減し、柔軟性を高める絶縁導体

・編組シールドとアルミマイラー箔でEMI（電磁干渉）から保護

・標準的なPVC被覆材よりも柔軟性に優れ、環境にも優しいTPE（熱可塑性エラストマー）ケーブル被覆材

このケーブルはコネクタが被覆材から剥がれないように設計されています。通常より長い応力緩和モールドは、180° の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストを通過しています。

コネクタの主な特徴

・iOSデバイスを12Wで充電するLightningコネクタ

・回路基板を電磁干渉から守り、接続ポイントを補強するメタルシールド

・180° の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした応力緩和機能

本製品はApple MFi認証を取得しています。

認証、レポート、互換性

用途

・Lightningモバイル機器を充電・同期

・メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計

・画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単

製品の特長

・ケーブル仕様：長さ 1m／ブラック／コネクタ：L型Lightning – USB-A／性能： USB 2.0（480 Mbps）／補強：アラミド繊維／被覆材：TPE／シールド：アルミマイラー箔／メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

・Apple MFi認証：USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート

・L字コネクタ：90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適

・Apple MFi認証：USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート

・
高耐久性：アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル（1m）。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	熱可塑性エラストマー
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Apple Lightningコネクタ [8ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	L型

	ワイヤゲージ	22／32 AWG
	ケーブル長さ	1 m [3.3 ft]
	製品縦	1.0 m [3.3 ft]
	製品横	13.5 cm [5.3 in]
	製品高さ	5.0 cm [2.0 in]
	製品重量	26.0 g [0.9 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
	パッケージ横	75.0 mm [3.0 in]
	パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	0.0 kg [0.1 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 1m Lightningケーブル

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。