2.5" USB 3.0 SATA Harde Schijf Behuizing met UASP voor Compacte 7mm SATA III SSD / HDD, 7mm 2.5" Drive Enclosure, SATA 6 Gbps

Productcode: S2510BPU337

Deze slanke schijfbehuizing in zakformaat is speciaal ontworpen voor 7 mm schijven, waardoor u uw dunne harde schijf of solid state drive kunt veranderen in een externe opslagoplossing, die is aangesloten via een voor UASP geschikte USB 3.0 poort. Door dit dunne, maar duurzame ontwerp is de behuizing bij uitstek geschikt voor uw 7 mm schijven waardoor elke schijfbeweging in de behuizing wordt geëlimineerd, wat een probleem zou kunnen zijn bij een losser zittende behuizing.

Om tijd te besparen bij de datatransmissie van en naar uw 7 mm SSD of HDD, ondersteunt deze UASP-behuizing transmissiesnelheden die tot 70% hoger zijn dan traditionele USB 3.0, bij gebruik van een UASP-hostcomputer.

Daarnaast heeft de behuizing een USB-voeding, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen, en dus een accessoire minder voor onderweg.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BPU337 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit

• Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's

• Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0

• Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem

• Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

• Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

• Haal data terug van een SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

• EXTERNE SATA BEHUIZING: Deze 2,5-in externe harde schijf behuizing biedt toegang tot een 2,5-in SATA SSD (solid-state drive) of HDD (harde schijf) via een USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) aansluiting; ideaal voor file transfer, data recovery of backup

• DUURZAAM & DRAAGBAAR: Duurzame zwarte ABS-behuizing beschermt uw 2,5" SATA SSD/HDD; Het gereedschapsloos ontwerp zorgt voor eenvoudige toegang tot de schijf en installatie; werkt op USB-bus, geen externe adapter vereist; Incl HDD-pad en 45,7cm USB-kabel

• SCHIJF COMPATIBILITEIT: Compatibel met 2,5 inch SATA SSD's (solid-state drives) en HDD's (harde schijven) tot 7 mm schijfhoogte; ondersteunt SATA I/II/III met UASP; LED-indicator voor stroom/activiteit

• HOST COMPATIBILITEIT: Deze 2,5in externe SATA-behuizing werkt met elk besturingssysteem, zonder software of driver; Ondersteunt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) en backwards compatible met USB 3.0 en USB 2.0

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 2,5in externe SATA-behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Ventilator(en)	Nee
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Vast
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		

	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	10%RV ~ 95%RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Max. schijfhoogte	0.3 in [7 mm]
	Lengte product	5.0 in [12.6 cm]
	Breedte product	3.1 in [8 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [44 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.7 in [4.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SDD/HDD-behuizing
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Installatiepad voor 5 mm schijven
		1 - Installatiehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.