1,8" USB 2.0 auf Micro SATA Festplattengehäuse

Produkt-ID: SAT1810U2

Mit dem externen Festplattengehäuse SAT1810U2 verwandeln Sie eine 1,8-Zoll Micro SATA SSD oder HDD in eine tragbare, externe Speicherlösung, die über USB 2.0 an ein Netbook, einen Laptop oder Desktopcomputer angeschlossen werden kann.Dieses robuste und doch leichte HDD-Gehäuse stellt eine kostengünstige und ultra-mobile Speicherlösung dar, die komplett über eine USB-Verbindung mit dem Hostcomputer mit Strom versorgt wird und damit Steckdosen und Netzteile überflüssig macht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Verwandeln Sie eine 1,8-Zoll-Micro SATA-Festplatte in eine tragbare, externe USB 2.0-Speicherlösung

• Sichern und archivieren Sie Daten von einer Laptop- oder Netbook-Festplatte

• Erhalten Sie eine sehr kompakte und tragbare Festplatte für die Verwendung an unterschiedlichen Standorten

Merkmale

- Unterstützt 1.8-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Widerstandsfähige und leichte Aluminium-Seitenwände
- Stromversorgung direkt über USB-Port(s)
- Geeignet für 8 mm und 5 mm hohe Laufwerke
- High-Speed USB 2.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s.
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt den Massenguttransport über USB-Massenspeichermedien
- Entspricht den seriellen ATA 1.0a Vorgaben
- Unterstützt die SATA-Stromsparmodi Partial und Slumber
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Lüfter	Nein
	Schnittstelle	USB 2.0
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	1.8in
	Laufwerktyp	Micro SATA
	Laufwerkinstallation	Fest
	Chipset-ID	SunplusIT - SPIF301
Leistung		
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-Unterstützung	Nein
	RAID	Nein

Steckverbinder		
	Laufwerksteckverbinder	1 - Micro SATA (16-polig, Daten und Strom)
	Hostanschlüsse	1 - USB Mini-B (5-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Blau - Stromversorgung/Aktivität
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktlänge	3.8 in [96 mm]
	Produktbreite	2.4 in [6 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	1.1 oz [30 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	5.1 in [13 cm]

	Paketbreite	2.0 in [50 mm]
	Pakethöhe	6.9 in [17.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.7 oz [190 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 1,8-Zoll Micro SATA-Festplattengehäuse
		2 - Schaumstoff für 5-mm-Laufwerke
		1 - USB Mini-B-A-Kabel
		4 - Montageschraube
		1 - Kleiner Schraubenzieher
		1 - Tragebeutel
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.