Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas

ID del Producto: SAT32MSAT257



Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al incorporar la velocidad de una unidad mSATA SSD en cualquier aplicación de disco duro SATA de 2.5", mediante el adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSAT257.

Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III, mediante un disco mSATA SSD que evita los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos mSATA SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.

Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual garantiza la máxima disipación del calor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Dos unidades mSATA SSD no utilizadas pueden convertirse en una unidad convencional SATA SSD de 2.5"

• Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad mSATA SSD mediante una computadora con SATA estándar

• Acceso a unidades mSATA SSD desde una fuente externa, como una caja de unidad SATA o una estación de conexión

Características

• Compatible con bahías SATA de 2.5" de 7 mm o superior

• Soporte de marco abierto de aluminio

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Chasís con formato SATA 2.5 pulgadas

• Compatible con unidades de disco mSATA SSD

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	SATA
	Cantidad de Unidades	1
	Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
	Instalación de la Unidad	Fijo
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	RAID	No
	Soporta Hot Swap	No
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - mSATA (52 pines, mini SATA)
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA

		(7+15 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	25 to 80 (- -13°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	20% a 80%
Características Físicas		
	Color	Rojo
	Longitud del Producto	3.9 in [10 cm]
	Ancho del Producto	2.8 in [7 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso del Producto	4.0 oz [114 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [118.0 g]
Contenido de la		

Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor de disco mSATA SSD a disco SATA SSD de 2,5"
	1 - Kit de montaje (2 tornillos de montaje de la unidad, 4 tornillos de montajes del adaptador)
	1 - Manual de instalación

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.