Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA

ID del Producto: SAT32MSATPEX



El adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSATPEX, permite la conexión de una unidad mSATA a un puerto mSATA estándar, así como el montaje de la unidad en cualquier ranura de expansión de un ordenador de sobremesa.

El adaptador maximiza la velocidad del ordenador al agregar el rendimiento de una unidad mSATA SSD a cualquier ordenador de sobremesa con SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en funcionamiento normal.

Para facilitar la instalación, el adaptador permite el montaje en cualquier ranura de expansión nueva o de generación anterior de un ordenador de sobremesa, con soporte para ranuras PCI y PCIe, e incluye soportes para perfil completo y perfil bajo.

El modelo SAT32MSATPEX está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa

• Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas común

• Acceso a una unidad mSATA desde un sistema SATA estándar de ordenador

Características

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Compatible con ranuras PCI/PCI-E

• Soporte para unidades SSD, versiones 1.8v/3.3v

• Soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
	Instalación de la Unidad	Fijo
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	RAID	No
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Humedad	HR 5% a 95%
Características Físicas		
	Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
	Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Altura del Producto	2.4 in [6.2 cm]
	Peso del Producto	4.4 oz [125 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
	Ancho de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [33 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	2 - Tornillos de instalación del disco SSD
		2 - Elemento de sujeción de la ranura PCI
		1 - Soporte de montaje de perfil bajo
		1 - Soporte de montaje de perfil completo
		1 - Adaptador SATA a mSATA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.