30 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Produkt-ID: SATA12



Das SATA12 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 30 cm Kabellänge

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Anzahl von Leitern	7
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung		
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
	Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Rot
	Steckverbinderart	Nicht einrastend
	Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellänge	12.0 in [304.8 mm]
	Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
	Produktgewicht	0.4 oz [12.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]

	Paketbreite	3.5 in [9.0 cm]
	Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.5 oz [14.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 30 cm SATA Serielles ATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.