SATAケーブル 45cm

製品ID: SATA18

7ピン データ コネクタを2つ備えたシリアルATAケーブル。SATA 3.0ドライブと使用する場合、SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsに対応します。

ロープロファイルながら耐久性と柔軟性に優れた設計で、通気性を改善しコンピュータケース内の混雑を防ぎます。ケース内を整然と保ち熱がこもりません。

この45cm SATAケーブルは最高の資材のみを使って製造されており、最適なパフォーマンスと信頼性を提供します。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール

・サーバやストレージサブシステムで使用

・ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装

・SATAドライブアレイに接続

製品の特長

・SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート

・2.5および3.5インチSATA HDDに対応

・ケーブル長 45cm

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
性能		
	タイプおよび定格	SATA 3.0（6 Gbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – SATA（データ）[7ピン]
	コネクタB	1 – SATA（データ）[7ピン]
環境条件		
	動作温度	20° C to 80° C (68° F to 176° F)
	保存温度	24° C to 25° C (75.2° F to 77° F)
	湿度	50% relative humidity
物理的特徴		
	色	レッド
	ケーブル長	457.2 mm [18.0 in]
	製品縦	45.7 cm [18.0 in]
	製品横	1.4 cm [0.6 in]
	製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
	製品重量	14.0 g [0.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	19.5 cm [7.7 in]
	パッケージ横	27.4 cm [10.8 in]
	パッケージ高さ	4.0 cm [1.6 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	22.0 g [0.8 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 46cm SATAケーブル

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。