90 cm SATA Serial ATA Kabel

Productcode: SATA36

De SATA36 seriële ATA-kabel bestaat uit twee 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0 compatibele drives.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 91 cm lange kabel

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties		
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)		
	Connector A	1 - SATA (7-polig, data)
	Connector B	1 - SATA (7-polig, data)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0-95% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Rood
	Stijl connector	Recht
	Kabellengte	36.0 in [914.4 mm]
	Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

	Package Length	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	8.6 in [22.0 cm]
	Package Height	0.0 in [0.6 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [31.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 90 cm SATA-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.