Station d'Accueil 2 Baies USB 2.0 eSATA pour Disque Dur Sata 2.5" et 3.5" - Dock HDD

Nº de produit: SATDOCK2UEEU

Cette station d'accueil SATA pour deux disques durs offre un accès rapide et pratique au contenu des lecteurs de disque dur SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou lecteurs à état solide (SSD) 2,5 ou 3,5 pouces par USB ou eSATA, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur ou monter des disques durs dans un boîtier.

Prenant en charge un ou deux disques (testé avec lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To par baie), la station d'accueil SATDOCK2UEEU peut être raccordée à l'ordinateur hôte par USB 2.0 ou eSATA. Il suffit alors d'insérer les disques SATA 2,5 ou 3,5 pouces désirés (ou une combinaison des deux) dans l'une des deux (ou les deux) fentes de la station d'accueil pour obtenir un accès instantané.

La station d'accueil permet une installation Plug-and-Play sur la plupart des systèmes d'exploitation, ce qui en fait la solution idéale pour la récupération des données, la création d'images de disque, les tests de logiciels ainsi que pour tout environnement qui nécessite un accès rapide à de grandes quantités de données (disques durs non installés ou archivés, etc.). De plus, la station d'accueil SATDOCK2UEEU offre un design compact qui nécessite un minimum d'espace sur le bureau pour une connexion permanente à l'ordinateur hôte, mais assez de surface de disque dur pour optimiser la dissipation de la chaleur produite.

La station SATDOCK2UEEU est compatible avec tout disque SATA 2,5 ou 3,5 pouces et permet une vitesse de transfert allant jusqu'à 1,5 Gb/s (par eSATA) et 480 Mb/s (par USB 2.0) entre hôte et station d'accueil, assurant ainsi un vidage ou une sauvegarde de données sans effort et des transferts de fichiers sans souci.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

OperatingSystem Independent

Applications

• Permet d’accéder rapidement aux disques 2,5/3,5 pouces de rechange ou retirés afin de récupérer des données

• Pour les spécialistes de la récupération des données qui nécessitent un accès rapide à la création d'image

• Permet la sauvegarde rapide des données sur un disque externe, à des fins d’archivage

• Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d’évaluation sur des disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers

• Transférez des données d'un disque dur à l'autre à partir de la même station d'accueil

Spécifications techniques

• Deux logements avec trappes pour les disques sur le dessus

• Mécanisme d'éjection de disque dur breveté pour chaque disque

• Bouton d'alimentation avec indicateur d’alimentation/activité à DEL pour chaque disque

• Deux interfaces hôtes eSATA compatibles SATA révision 1 avec prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 1,5 Gb/s pour chaque disque

• Interface hôte compatible USB 2.0 haut débit, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s

• Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s).

• Prise en charge des disques durs (HDD) de format 2,5 et 3,5 pouces, et des lecteurs à état solide (SSD)

• Compatibilité avec les installations plug-and-play et échange à chaud

• Format de bureau compact

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Ventilateur(s)	Non
	Interface	USB 2.0 & eSATA
	Nombre de disques	2
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
	Disques compatibles	SATA
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Prise en charge UASP	Non
	Type et débit	SATA II (3 Gbps)
	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To (2 To au total)
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	2 - eSATA (7 broches , données)
		1 - USB B (4 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Alimentation/activité
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	115V-230V AC
	Tension de sortie	12/5V DC

	Courant de sortie	3A
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	5.8 in [14.7 cm]
	Largeur du produit	5.2 in [13.2 cm]
	Hauteur du produit	2.8 in [7 cm]
	Poids du produit	19.3 oz [547 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.3 in [18.5 cm]
	Largeur du Paquet	4.7 in [12 cm]
	Hauteur du Paquet	8.3 in [21 cm]
	Poids brut	1.8 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil de lecteurs de disque dur SATA
		2 - Câble eSATA
		1 - Câble USB
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Manuel
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis