HDD/SSDスタンド／USB 3.0接続／1ベイ／2.5/3.5インチ／トップローディング／ハードドライブ
ドッキングステーション／外付け ハードディスク ドック

製品ID: SATDOCKU3S

USB 3.0
対応HDDドッキングステーション。コンピュータ筐体を開いてHDDを取付けたり、外付けケースにドライブを装着する必要がなく、すべての2.5/3.5インチSATA HDD（SATA、SATA II、SATA III）またはソリッドステートドライブ（SSD）に瞬時にアクセスすることができます。大容量のドライブ（3.5インチドライブで最大4TB、2.5インチドライブで最大1TB までテスト済み）を使用し、コンピュータのストレージ / バックアップ能力を大幅に向上させることができます。

本製品は、単一のSuperSpeed USB 3.0またはUSB 2.0接続でホストコンピュータに接続します。再起動せずに、すぐにハードドライブにアクセスできる便利なプラグアンドプレイ ストレージ ソリューションです。

USB 3.0の優れたデータスループットに対応する本製品は、最大転送速度 5Gbpsをサポートし、外付けドライブ データへの最速アクセスを提供します。本製品と一緒に当社の SATA – IDE HDDアダプタ(SAT2IDEADP)を使用すると、2.5 / 3.5インチIDE HDDをSATAハードドライブドックスロットで使用できるため、さらに便利です。

本製品は、以下の主要オペレーティングシステムをサポートしており、多くのコンピュータ システムとの互換性を提供します：Microsoft Windows®、Apple® OS X、Linux、Google Chrome OS™。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

Operating System Independent

用途

・イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適

・外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成

・複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適

・USB 3.0ポート搭載パソコンの活用

・ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード

製品の特長

・ハードドライブドッキングステーション：USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイHDDスタンド

・ドライブの互換性：様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター（別売）：IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)

・パフォーマンス：
工具不要のトップローディング式設計により、アイドル状態のドライブを素早くホットスワップ可能。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアやドライバのインストール不要

・仕様：シングルベイハードドライブドック／SATA 1.0/2.0/3.0／USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続／イジェクトボタン付トップローディングドライブベイ／電源およびアクティビティLEDインジケーター内蔵／USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル および ユニバーサル電源アダプター付属

・
StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	ファン	なし
	インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	ドライブ数	1
	ドライブサイズ	2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ
	ドライブタイプ	SATA
	チップセットID	ASMedia - ASM225CM
性能		
	タイプおよび定格	USB 3.0（5 Gbps）
		USB 2.0（480 Mbps）
	UASPサポート	なし
	タイプおよび定格	SATA 3.0（6 Gbps）
	最大ドライブ容量	4TB 5400 RPM 3.5インチHDDおよび1TB 5400 RPM

		2.5インチHDDでテスト済み
	挿入評価	15,000 Cycles
コネクタ		
	ドライブコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]
	ホストコネクタ	1 – USB 3.2 Type-B（9ピン、Gen1、5Gbps）
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 電源と動作状況（点灯 – 電源入、点滅 – 動作中）
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	2.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	30
環境条件		
	動作温度	5° C to 80° （41° F to 176° F）
	保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
	湿度	8～80%相対湿度
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	製品縦	14.5 cm [5.7 in]
	製品横	9.3 cm [3.7 in]
	製品高さ	6.5 cm [2.6 in]
	製品重量	392 g [13.8 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

パッケージ縦	16.2 cm [6.4 in]
パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	17.0 cm [6.7 in]
工場出荷時（パッケージ）重量	0.7 kg [1.6 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB 3.0 HDDドック
	1 – USB 3.0 ケーブル
	1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド
	1 – 取扱説明書

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。