SAS/SATA Wechselrahmen 3in2 für 2x 5,25 Zoll - 6,4cm (2,5") und 8,9cm (3,5") HDD

Produkt-ID: SATSASBAY3BK

Der SAS/SATA-Backplane SATSASBAY3BK bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige und SATA-Hot-Swap-Lösung in einem robusten und kompakten 3-in-2-Design für bis zu drei 2,5/3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten in nur zwei 5,25-Zoll-Einbauschächten.

Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA-/SAS-HDD und ist damit voll kompatibel mit RAID-Installationen für maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der SATSASBAY3BK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.

• Ersetzen oder upgraden Sie alte IDE- oder SATA-Backplanes durch einen neuen SAS-/SATA-Backplane.

• Backup-Systeme, bei denen ein physisches Entfernen der gesicherten Daten vom System erforderlich ist.

• Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

Merkmale

• Unterstützt vollständig SAS Revision 1/2 (3,0/6,0 Gbit/s)-Festplatten und -Controller.

• Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

• Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SAS- oder SATA-Festplatten

• Benutzerfreundliche und abschließbare Wechsellaufwerkseinschübe

• Akustische Temperaturwarnung mittels Summer bei 55°C, 60°C oder 65°C

• Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

• Für jedes Laufwerk ein eigener Netzschalter

• LED-Statusanzeigen für jedes Laufwerk

• Robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl

• Rückseitig montierter, kugelgelagerter 80-mm-Kühllüfter

• Lüfterdrehzahlsteuerung Schnell/Langsam

• Lüftersensor-Reset-Schalter

• Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Gebläse	1 - 80 mm
Behördliche Genehmigungen	UL94 V-0 Rated
Anzahl von Laufwerken	3
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in

	Laufwerktyp	SAS & SATA
Leistung		
	Hot Swap-Funktion	Ja
	Temperaturalarm	Ja
Steckverbinder		
	Laufwerksteckverbinder	3 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
		1 - SATA (7-polig, Daten)
		2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Zwei freie 5,25-Zoll-Laufwerkschächte
		3 x verfügbare SAS- oder SATA-Ports
	Hinweis	Bei Verwendung eines SFF-8484-SAS-Controllers für SAS-Festplatten verwenden Sie das SAS-Kabel SAS84S450 von StarTech.com
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	3 - Festplattenanzeige (grün - Stromversorgung, orange/rot blinkend - Aktivität)
		1 - Überhitzungsalarm (rot blinkend - Temperaturwarnung, Sensor und Alarm zurücksetzen)
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 30 °C
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz

	Gehäusetyp	Aluminium und Stahl
		Kunststoff
	Produktlänge	8.0 in [20.2 cm]
	Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
	Produkthöhe	3.4 in [8.6 cm]
	Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	10.0 in [25.4 cm]
	Paketbreite	4.8 in [12.3 cm]
	Pakethöhe	7.5 in [19.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 lb [1.4 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SAS/SATA Backplane
		1 - Packung mit Montageschrauben
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.