2,5 Zoll Hot Swap Festplatten Wechselrahmen

Produkt-ID: SATSASTRX25

Mit diesem 2,5-Zoll-Festplatteneinschub können Sie sogar noch mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihres Datenspeichers mit SATSASBP425 und SATASASBP125 genießen.

Dieser Ersatzlaufwerkseinschub kann Ihnen helfen, in einer rasanten Arbeitsumgebung Zeit zu sparen. Er kann mit Einschüben von Backplane mit einem Schacht (SATSASBP125) und Backplane mit vier Schächten (SATSASBP425) von StarTech.com ausgetauscht werden, sodass Sie einen zusätzlichen Einschub zu den bereits genutzten Einschüben erhalten, um einen erweiterbaren Speicher zu schaffen oder als Bestandteil einer rotierenden Sicherungslösung.

Der Laufwerkseinschub unterstützt sowohl SAS- als auch SATA-2,5-Zoll-Laufwerke mit Höhen zwischen 5 und 15 mm. Um die Leistung von Festplatten zu optimieren, unterstützen die Backplanes mit einem Schacht und mit vier Schächten SAS II und SATA III für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s in Verbindung mit einem kompatiblen Controller.

Der strapazierfähige Aluminiumlaufwerkseinschub wurde für langlebige Leistung entwickelt. Die Belüftung trägt zu einer guten Luftzirkulation und optimaler Wärmeableitung bei, damit Ihre Laufwerke bei optimaler Temperatur laufen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Seien Sie einsatzbereit dank mehrerer Ersatzlaufwerke für die mobilen Rack-Backplanes SATSASBP125 und SATSASBP425

• Halten Sie Ersatzfestplatten bereit für erweiterbare Speicher

• Nutzen Sie den Einschub für zusätzliche Festplatten für rotierende Sicherungslösungen

Merkmale

• Wechseln Sie Laufwerke schnell mit diesem Laufwerkseinschub für 2,5-Zoll-SSD/HDDs

• Austauschbar gegen Backplanes mit einem Schacht (SATSASBP125) und vier Schächten (SATSASBP425)

• Kompatibel mit 2,5-Zoll-SAS- oder SATA-SSDs und -HDDs 5 bis 15 mm

• Strapazierfähiger Aluminiumeinschub mit Belüftung

• Entflammbarkeit von UL 94-V0

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Lüfter	Nein
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerktyp	SAS & SATA
	Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm
		7mm
		9.5mm
		12.5mm
		15mm
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required

Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	5%~65% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	4.7 in [11.9 cm]
	Produktbreite	2.8 in [7.0 cm]
	Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Produktgewicht	3.2 oz [90.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]
	Paketbreite	3.1 in [7.8 cm]
	Pakethöhe	1.0 in [2.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [118.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2,5" Hot Swap Wechselrahmen
		4 - Schrauben
		2 - Schlüsseln

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.