シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 2m メス/メス ブラック

製品ID: SCNM9FF2MBK

DB9/D-Sub 9ピン ヌルモデムケーブル(2m
メス/メス)。シリアル装置を9ピンシリアルポートに接続します。また、シリアル接続でPCからPCへファイルを直接転送することができます。

長期的に安定した接続機能を提供するように設計されています。

## 認証、レポート、互換性

## 用途

・PC – PCファイル転送に使用可能

・9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続

## 製品の特長

・高品質シールドによりEMI干渉を防止

・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

---

ハードウェア

| | |
|---|---|
| 保証に関する方針 | Lifetime |
| 導体数 | 9 |
| コネクタメッキ | ニッケル |

| | | |
|---|---|---|
| | ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル |
| | ケーブル遮蔽タイプ | アルミ箔とドレイン線 |
| コネクタ | | |
| | コネクタA | 1 - DB9（D-Sub）[9ピン] |
| | コネクタB | 1 - DB9（D-Sub）[9ピン] |
| 物理的特徴 | | |
| | 色 | ブラック |
| | コネクタタイプ | ストレート |
| | ワイヤゲージ | 28 AWG |
| | ケーブル長 | 2 m [6.6 ft] |
| | 製品縦 | 2.0 m [6.6 ft] |
| | 製品横 | 3.3 cm [1.3 in] |
| | 製品高さ | 1.5 cm [0.6 in] |
| | 製品重量 | 116.0 g [4.1 oz] |
| パッケージ情報 | | |
| | パッケージ数量 | 1 |
| | パッケージ縦 | 18.0 cm [7.1 in] |
| | パッケージ横 | 12.6 cm [5.0 in] |
| | パッケージ高さ | 2.2 cm [0.9 in] |
| | 工場出荷時（パッケージ）重量 | 122.0 g [4.3 oz] |
| 箱に含まれているもの | | |
| | パッケージ内容 | 1 - 2m DB9 RS232シリアルヌルモデムケーブル メス／メス ブラック |

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。