1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M

Produkt ID: SCNM9FM1MBK

SCNM9FM1MBK DB9 nollmodemskabeln på 1 m har en DB9-hankontakt och en DB9-honkontakt så att du kan ansluta en seriell enhet till en 9 stifts serieport eller föra över filer direkt från dator till dator via en seriell anslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kan användas för PC-PC filöverföring
- Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet

Funktioner

- 1x DB9 honkontakt
- 1x DB9 hankontakt
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	7
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
	Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	28 AWG
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
	Produktbredd	1.3 in [3.4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	2.9 oz [81.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [87.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.