HDD/SSD スタンド／USB 3.1接続／4ベイ／2.5/3.5インチ SATA
1.0/2.0/3.0／ホットスワップ&トップローディング／USB-A/Cケーブル &
ACアダプター付属／ハードドライブドッキングステーション／外付けハードディスク ドック

製品ID: SDOCK4U313

4ベイSATA HDDドッキングステーション。USB
3.1（10Gbps）を介し、ソリッドステートドライブまたはハードドライブ4台への同時アクセスとホットスワップが可能です。データ容量が大きく、高速ファイル転送に対応するドッキングステーションで、効率のよいワークフローを実現。IT管理などの業務用として便利なソリューションです。

このHDD/SSDドッキングステーションでは、効率良く大量のドライブを管理することができます。イメージ作成、故障したドライブからのデータ復旧、データバックアップその他のタスクで、ドライブの接続と交換が簡単にできます。

SMARTにも対応しており、使用時間、電力サイクル数、ディスク状態など、重要なドライブ情報にアクセスが得られます。

このHDDドッキングステーションは、USB 3.1 Gen
2に対応しています。データ転送時のボトルネックを防ぎ、最新型SSD/HDDの高いパフォーマンスを引き出します。

付属のUSB Type-Cケーブルで、USB-C搭載のノートパソコンその他の端末に接続することができます。USB
Type-Aケーブルも付属しており、既存のUSB 1.x/2.0/3.0機器との下位互換性も備えています。

以下のStarTech.com製互換アダプタを使用し、2.5インチおよび3.5インチハードドライブ、mSATAドライブ、M.2ドライブにも対応可能です。

IDEハードドライブ: StarTech.com製アダプタ SAT2IDEADP HDDドック用 SATA - 2.5/3.5 IDE ハードドライブアダプタを使用

mSATA ドライブ: StarTech.com製アダプタ SAT32MSAT257 mSATA SSD - 2.5インチ SATA アダプタコンバータを使用

M.2 ドライブ: StarTech.com製アダプタ SAT32M225 M.2 NGFF SSD - 2.5インチSATA アダプタコンバータ

認証、レポート、互換性

用途

・イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適

・古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ

・ハードドライブ間でデータを転送

・様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利

製品の特長

・ハードディスクドッキングステーション： USB 3.2 Gen 2
(10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現

・優れた互換性：あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA
1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ（SAT2IDEADP）別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属

・
高性能：独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を適切に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上

・仕様： 4ベイハードドライブドック／SATA 1.0 2.0 3.0（1.5, 3, 6 Gbps）／USB 3.2 Gen 2（10
Gbps）ホスト接続／デュアル60mmファン／ツールレス
トレイレス設計／ホットスワップ対応ドライブベイ／取出しボタン付トップローディング　トースター式／LEDアクティビティライト

・ITプロに選ばれ続ける対応：メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	あり
冷却ファン	2 - 60 mm
インターフェース	USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
ドライブ数	4
ドライブサイズ	2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
ファンベアリングタイプ	スリーブベアリング
チップセットID	VIA Labs - VL822 ASMEDIA ASM235CM

性能		
	ノイズレベル	19.04 dBA
	最大データ転送速度	10Gbps
	UASPサポート	あり
	TRIM対応	あり
	4Kn Support	あり
	S.M.A.R.T. Support	あり
	タイプおよび定格	SATA 3.0（6 Gbps）
	最大ドライブ容量	10TBまでテスト済み
	ホットスワップ対応	あり
	挿入評価	10000
	MTBF	30000 時間
コネクタ		
	ドライブコネクタ	4 – SATAデータ&電源 [22ピン、レセプタクル]
	ホストコネクタ	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	注意	Windows 7およびそれ以前のバージョンのWindowsでは、USB to SATAデバイスでのTRIMはサポートされていません。
インジケータ		
	LEDインジケータ	4 – 電源
		4 – アクティビティ
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	2.0A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	6500mA
	プラグタイプ	DIN [4ピン]

	消費電力(W)	78
環境条件		
	動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
	保存温度	-20° C to 50° C (-4° F to 122° F)
	湿度	20%～80% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	製品縦	29.1 cm [11.5 in]
	製品横	17.1 cm [6.7 in]
	製品高さ	9.5 cm [3.7 in]
	製品重量	2.2 kg [4.9 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.7 cm [7.0 in]
	パッケージ横	34.4 cm [13.5 in]
	パッケージ高さ	22.4 cm [8.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	2.4 kg [5.3 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
		1 - USB 3.1Type-Cケーブル 1m
		1 - USB 3.1Type-Aケーブル 1m
		1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
		1 - クイックスタートガイド
Warranty Information		
	Warranty	整備品2年保証

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。