Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit Conforme MSA - 1000BASE-EX

ID prodotto: SFP1000EXST

SFP1000EXST è un ricetrasmettitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 1000BASE-EX. Il modulo ricetrasmettitore SFP supporta una distanza massima fino a 40 km e offre una connettività da 1 GbE affidabile tramite cavo in fibra.
Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1310nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps

• Tipo: Fibra monomodale

• Tipo di connessione: Connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 40 km

• Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt

• DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-EX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	No
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-EX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	DDM	Sì

	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	2.3 in [59.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	4.3 in [11.0 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.3 in [32.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore SFP

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.