Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

ID prodotto: SFP1000SXST

SFP1000SXST è un ricetrasmettitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 1000BASE-SX. Il modulo ricetrasmettitore SFP supporta una distanza massima fino a 550 m e offre una connettività da 1 GbE affidabile tramite cavo in fibra.
Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 850nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps

• Tipo: Fibra multimodale

• Tipo di connessione: Connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 550 m

• Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt

• DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-SX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	No
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Distanza di trasferimento max	550m [1804ft]
	Tipo fibra	Multimodale
	Lunghezza d'onda	850nm
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	DDM	Sì

	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.8 oz [23.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
	Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore SFP
Informazioni sulla		

garanzia	
Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.