Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC3M - 3 m

Nº de produit: SFP10GAOC3M

Le modèle SFP10GAOC3M est un câble SFP+ à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs 10 Gb de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble SFP+ optique actif (AOC) prend en charge les applications 10 GbE basées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC). Entièrement échangeable à chaud, il facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe SFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence et peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb

• Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

• Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M

• Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie

• Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

• Échangeable à chaud

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de câble	Active Optical Cable
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Consommation électrique	< 1 W (per end)
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - SFP+
	Connecteur B	1 - SFP+
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	2.3 oz [64.0 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	12.8 in [32.4 cm]
	Package Width	9.7 in [24.7 cm]
	Package Height	0.4 in [10.0 mm]
	Poids brut	3.2 oz [90.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble SFP+

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis