Modulo Ricetrasmettitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-BX (Downstream)

ID prodotto: SFP10GBBXDST

SFP10GBBXDST è un ricetrasmettitore SFP in fibra downstream conforme a MSA, che può essere abbinato a SFP10GBBXUST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per il funzionamento con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza fino a 10 km e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra. Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1330nmTx/1270nmRx

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps

• Tipo: Fibra monomodale

• Tipo di connessione: Connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 10 km

• Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt

• DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-BX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Sì
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1330nmTx/1270nmRx
	Modalità operativa fibra	Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	10 Gbps
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.