Cisco SFP-10G-LRM-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LRM

Produkt ID: SFP10GLRMST



SFP10GLRMST är en Cisco SFP-10G-LRM-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-LRM-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 200 m.

Tekniska specifikationer:

• Våglängd: 1310nm

• Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps

• Typ: Fiber i multiläge

• Anslutning: LC-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 200 m

• Medeltid mellan fel (MTBF): 1 535 075 timmar

• Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-LRM garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industristandarder	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10G
	Maximalt överföringsavstånd	200 m (656 ft)
	Fibertyp	Multiläge
	Våglängd	1310nm
	Fiber-driftsläge	Full-duplex

	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 535 075 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	30 %~75 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [54.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.