SFPモジュール／Dell EMC製品SFP-1G-ZX-EMC互換／1000BASE-ZX準拠光トランシーバ／1550nm／DDM

製品ID: SFP1GZXEMCST

SFP1GZXEMCSTは、Dell EMC製SFP-1G-ZC互換のSFPトランシーバモジュールです。Dell EMC™ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、1000BASE-ZX準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で80kmの距離に対応します。

技術仕様:

・波長: 1550nm

・最大データ転送レート: 1Gbps

・タイプ: シングルモード

・接続タイプ: LCコネクタ

・最大転送距離: 80km

・MTBF: 53,972,659時間

・消費電力:低消費電力

・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この SFP モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

製品の特長

· Dell EMC製SFP-1G-ZXと100%互換：Dell
EMC製スイッチ／ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供

· 技術仕様：1000BASE-ZX | 1Gbps | シングルモード（SMF）| LCコネクタ | 1550nm | デジタル診断モニタリング（DDM）|
最大転送距離 80km

· メーカーホスト互換性を検証：Dell
EMC製スイッチ／ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

.
MSA準拠製品のスイッチに対応：アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能（Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど）

.
ライフタイム保証：モジュール本体をライフタイム保証（スイッチのライフタイムは対象外）。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	Compatible Brand	Dell EMC
	業界標準	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX
性能		
	最大データ転送速度	1.25 Gbps
	最大伝達距離	80 km
	ファイバタイプ	シングル モード
	波長	1550 nm
		1550 nm
	ファイバ動作モード	全二重（フルデュプレックス）
	DDM	あり
	互換性のあるネットワーク	1 Gbps
	MTBF	53,972,659 hours
物理的特徴		
	製品縦	1.4 cm [0.5 in]
	製品横	5.8 cm [2.3 in]

	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	30 g [1.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
	パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	48.0 g [1.7 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。