Cisco SFP-GE-T-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

Produkt ID: SFPC1110

SFPC1110 är en Cisco SFP-GE-T-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning (1 000 Mbit/s) över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

• Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps

• Typ: Koppar

• Anslutning: RJ45-kontakt

• Maximalt överföringsavstånd: 100 m

• Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar

• Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-GE-T garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industristandarder	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
	Fibertyp	Koppar
	DDM	Nej
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Allmänna	Anmärkning om kompatibla nätverk: 10/100/1 000

	specifikationer	Mbit/s (kräver utrustning med SGMII-kompabilitet)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar
	Strömförbrukning	< 1.3 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
Ström		
	Utspänning	3.3V DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Luftfuktighet	30~70 % RH
Utseende		
	Produktlängd	2.8 in [70.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]
Förpackning		
	Package Length	4.3 in [11.0 cm]
	Package Width	3.6 in [92.0 mm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [56.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 10/100/1000 Mbps RJ45 SFP

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.