Support de station d'accueil compatible VESA - Acier

Nº de produit: SSPMSVESA

Évitez d'encombrer votre espace de travail en montant votre station d'accueil PC ou votre hub de façon à libérer de l'espace sur votre bureau. Ce support pour station d'accueil PC compatible VESA permet de fixer facilement une station d'accueil ou un hub compatible StarTech.com à l'arrière de votre moniteur.

La plaque de montage de la station d'accueil PC se fixe facilement aux moniteurs avec des perforations VESA de 75 x 75 ou 100 x 100 mm.

Fabriqué au Canada, ce support robuste et durable pour station d'accueil et hub est conçu à partir d'acier de calibre 10 (de 3,3 mm d'épaisseur).

Le support VESA est compatible avec les moniteurs montés sur un support ou fixés à un bras de moniteur. Le support pour station d'accueil est idéal pour libérer de l'espace de travail dans les bureaux d'entreprises ou les espaces commerciaux. Il est également parfait pour les espaces restreints, notamment les bureaux et les postes de travail partagés, les postes de travail mobiles ou muraux, les espaces cloisonnés ou encore les bureaux personnels.

Ce support innovant est conçu pour fonctionner exclusivement avec les produits StarTech.com compatibles, notamment :

Hub 10 Gb/s 4 ports USB-C- USB 3.1 vers 3 ports USB-A + 1 port USB-C (HB31C3A1CS)

Hub 10 Gb/s 4 ports USB-C - USB 3.1 vers 4 ports USB-A - Auto-alimenté (HB31C4AS)

Hub USB-C 3 ports avec GbE - USB 3.1 (10 Gb/s) (HB31C2A1CGS)

Station d'accueil PC USB-C [[SDLENTIREF[amp]]] USB-A 5 Gb/s - Station d'accueil universelle pour ordinateur portable port USB 3.1 (5 Gb/s) (DK30C2DPPDUE - UK/UE)

Station d'accueil PC double affichage Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C - Double

affichage 4K 60 Hz (TB3CDK2DPUE - UK/UE)

Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p (DK30CHHPDUK - UK uniquement)

Station d'accueil PC USB-C [[SDLENTIREF[amp]]] USB-A 5 Gb/s - Station d'accueil universelle pour ordinateur portable USB 3.1 (5 Gb/s) (DK30C2DPPD)

Station d'accueil PC double affichage Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C - Double affichage 4K 60 Hz (TB3CDK2DP)

Station d'accueil PC double affichage DP Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 avec compatibilité USB-C - Double affichage DP 4K 60 Hz (TB3CDOCKDP)

Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p (DK30CHHPDEU - EU uniquement)

Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p (DK30CHHPDAU - AU uniquement)

Station d'accueil PC double affichage USB-C 3.1 5 Gb/s - USB-C 3.1 Gen 1 - Double affichage 1080p (DK30CHHPD)

À l'aide du kit de montage de la station d'accueil PC, fourni avec une plaque et des vis de montage, vous pouvez fixer votre station d'accueil ou hub compatible à l'arrière de votre écran encastré jusqu'à 7 mm. Une fois installé, le support de la station d'accueil est presque aligné avec le moniteur, tout en restant facile à accéder.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applications

• Idéal pour les bureaux dans les espaces commerciaux ou d'entreprises, lorsque l'arrière du moniteur n'est pas face aux clients

• Augmentez l'espace de travail là où il est précieux, notamment dans les bureaux partagés, les espaces cloisonnés et les bureaux personnels

Spécifications techniques

• Gagnez de l'espace en installant votre station d'accueil PC ou votre hub USB StarTech.com à l'arrière de votre moniteur VESA

• Se fixe à l'arrière des moniteurs présentant un schéma de perforation VESA 75 x 75 ou 100 x 100 mm

• Construction robuste en acier de calibre 10 (3,3 mm d'épaisseur)

• Le kit de fixation pour hub et station d'accueil PC comprend une plaque de montage VESA et des vis

• Conforme aux exigences de l'accord TAA

Matériel		
	Politique de garantie	5 Years
	Options de fixation	Dèrriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de montage du moniteur
	Trous de fixation VESA	75x75 mm
		100x100 mm
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Lors du montage de l'adaptateur (encastré) : les vis et les cales d'espacement fournies vous permettent de le fixer à l'arrière d'un moniteur VESA encastré jusqu'à un maximum de 7 mm. Si la profondeur d'encastrement est supérieure à 7 mm, vous devrez utiliser des vis plus longues que celles fournies.
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	8.4 in [21.4 cm]
	Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Hauteur du produit	0.1 in [0.3 cm]
	Poids du produit	1.2 lb [0.5 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

	Longueur du Paquet	8.9 in [22.6 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	0.9 in [2.3 cm]
	Poids brut	1.2 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Support de fixation VESA
		4 - Vis à tête fraisée M3-0,5 x 5 mm
		4 - Vis M4 x 12 mm
		4 - Vis M4 x 20 mm
		4 - Entretoises en plastique
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	5 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis