Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Nº de produit: ST100S

Cette carte adaptateur réseau Fast Ethernet PCI 1 port permet une connexion réseau Ethernet économique. Offrant une connexion simple aux réseaux Ethernet 10/100_Mbps, l'adaptateur de réseau est doté de la fonctionnalité d'auto-négociation qui détecte la vitesse et les capacités duplex des périphériques connectés; il est en outre compatible avec le duplex complet permettant des vitesses de transfert de données d'au plus 200 Mbps.

Cette carte NIC offre une solution d'interface réseau polyvalente, elle est compatible avec tous les systèmes d'exploitation populaires tels que les plateformes Windows, Linux, Mac OS et Novell et bénéfice de la garantie Startech.com gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Linux

Applications

• Carte Ethernet de remplacement pour un ordinateur de bureau, familial ou professionnel.

• Permet d'ajouter une connectivité de réseau pour fournir un accès Internet haut débit à un ancien ordinateur de bureau.

• Permet d'ajouter une connexion réseau secondaire ou redondante à une station de travail ou un serveur.

Spécifications techniques

• Port Ethernet unique 10/100Mbps RJ45.

• Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX.

• Prise en charge duplex complet et semi-duplex.

• Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex.

• Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mbps.

• Prise en charge de l'interruption précoce sur transmission.

• Inclut un support d'installation faible encombrement

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	1
	Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3/802.3u
	ID du chipset	Realtek - RTL8100C
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	200 Mbit/s
	Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
	Prise en charge duplex complet	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

	Ports externes	1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
		Unix, Linux 2.6 à 4.11.x Versions LTS uniquement
		NetWare 3.x/4.x
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	IRQ et adresse E/S attribuées par le système
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Sélection 10/100 Mb/s
		1 - Liaison/activité réseau
Alimentation		
	Tension d'entrée	3.3V / 5V DC
	Tension de sortie	3.3V DC
	Consommation électrique	≤1.5W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [3.2 cm]
	Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	1.1 in [29.0 mm]
	Poids brut	4.7 oz [133.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI Ethernet
		1 - Support faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis