Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

ID prodotto: ST121HDBTDK

Questo extender 4K HDMI utilizza l'HDBaseT per trasmettere il segnale HDMI A/V a una posizione remota fino a una distanza di 70 m.

Il trasmettitore nel kit extender HDMI HDBaseT è caratterizzato da un ingombro ridotto ed è dotato di un cavo HDMI integrato che si collega direttamente alla sorgente consentendo un minor ingombro di cavi. Riceve l'alimentazione da una porta USB sul dispositivo di origine e questo ne rende più semplice l'installazione in aree in cui le prese di corrente potrebbero essere limitate. Sono inclusi gli accessori di montaggio del ricevitore per garantire un'installazione discreta e professionale.

Questo extender HDMI via CAT6 garantisce una qualità delle immagini HD 4K anche a 70 m di distanza dalla sorgente video. Essendo retrocompatibile con risoluzioni 1080p e inferiori fino a una distanza di 70 m, può essere utilizzato comodamente per riprodurre qualsiasi sorgente video con una qualità delle immagini eccezionale. L'extender supporta anche l'audio 7.1 che garantisce l'acquisizione di tutti i canali audio.

Il kit estende il segnale HDMI tramite un singolo cavo, a differenza di alcuni extender HDMI che richiedono due cavi, riducendo i potenziali punti di rottura e i costi di cablaggio. Ideale per la segnaletica digitale, l'extender HDMI via CAT6 utilizza cavi standard CAT5e, CAT6 o CAT7 per estendere il segnale video HDMI sull'infrastruttura Ethernet già presente nell'edificio.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Trasmissione di un segnale HDBaseT a un proiettore in aula o in sala riunioni

• Distribuzione del segnale digitale in ampi edifici quali centri commerciali, stadi, scuole e ospedali

• Alimentazione del trasmettitore tramite la porta USB sull'origine video

Caratteristiche

• Installazione semplice e versatile con un trasmettitore compatto, alimentato tramite USB, dotato di un cavo HDMI integrato

• Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K

• Facile integrazione con l'infrastruttura CAT5/CAT6/CAT7 esistente

• Hardware di montaggio incluso

• Supporto per l'audio 7.1

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
	Audio	Sì
	Montaggio a rack	Sì
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Distanza max	70m [230ft]
	Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
Connettore/i		

	Connettori unità locale	1 - HDMI (19 pin)
		1 - RJ-45
	Connettori unità remote	1 - HDMI (19 pin)
		1 - RJ-45
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED di stato (ricevitore)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Larghezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]

	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	8.9 oz [252 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.6 in [29.4 cm]
	Larghezza del Pacco	7.8 in [19.7 cm]
	Altezza del Pacco	2.9 in [7.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.0 lb [0.9 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDBaseT
		1 - Ricevitore HDBaseT
		1 - Cavo di alimentazione USB (trasmettitore) (1,3 m)
		1 - adattatore di alimentazione universale (ricevitore) (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - kit di montaggio (ricevitore)
		1 - kit di viti di montaggio
		1 - set di piedini (ricevitore)
		1 - Guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.