Répartiteur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports - Alimentation par USB

Nº de produit: ST122HDMILE

Le répartiteur vidéo HDMI 2 ports avec audio ST122HDMILE vous permet de partager une seule source vidéo haute définition et audio entre deux écrans HDMI ou DVI (avec un câble HDMI vers DVI). Le répartiteur vidéo est alimenté par USB, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs de bureau et portables qui possèdent une sortie HDMI.

Le répartiteur HDMI haute vitesse, alimenté par USB, est compatible HDCP 1.1. Il fournit une capacité audio remarquable et une vidéo numérique sans défaut à une résolution pouvant atteindre 1080p.

Pour surmonter les problèmes liés à la distance de connexion, le répartiteur vidéo fonctionne également comme un amplificateur de distribution, vous permettant d'installer des écrans HDMI jusqu'à 15 m d'une source HDMI : une solution idéale pour la connexion d'un ordinateur compatible HDMI à des moniteurs, des projecteurs ou des écrans plasma.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connexion de multiples projecteurs, écrans LCD et plasma compatibles HDMI à partir d'une seule source PC

• Idéal pour les salles de classe, dans lesquelles les enseignants peuvent refléter l'écran de leur ordinateur sur plusieurs écrans pour une meilleure visibilité

• Parfait pour les salles de conférence des entreprises qui utilisent plusieurs écrans ou projecteurs

• Configurez le système d'affichage de votre salon commercial avec plusieurs écrans

• Utilisez-le dans les environnements de vente au détail à des fins publicitaires ou de formation

Spécifications techniques

• Division d'une source HDMI en 2 sorties, sans perte de signal

• Amplificateur de signal intégré - Installez des écrans jusqu'à 15 m de distance

• Prise en charge d'une grande variété de résolutions HDTV, de 480p à 1080p

• Alimentation par USB - aucune prise murale ou alimentation encombrante nécessaire

• Conformité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP 1.1

• Design compact

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	HDMI
	Normes de l’industrie	HDMI® haute vitesse, HDCP
	Mode cascade	Oui
Performance		
	Longueur max. de câble	49.2 ft [15 m]
	Résolutions prises en charge	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
	Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	2 - HDMI (19 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Une source HDMI (ordinateur de bureau/portable) avec port USB pour l'alimentation du ST122LE.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5 DC
	Courant d'entrée	500mA
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	11.0 in [280 mm]
	Longueur du produit	3.0 in [7.5 cm]
	Largeur du produit	2.0 in [5.0 cm]

	Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
	Poids du produit	2.7 oz [76.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Poids brut	7.7 oz [219.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur HDMI
		1 - Câble d'alimentation USB de 61 cm
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis