Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB

ID prodotto: ST122HDMILE

Lo sdoppiatore video HDMI® a 2 porte con audio ST122HDMILE permette di condividere un segnale sorgente video e audio ad alta definizione tra schermi HDMI o DVI (tramite cavo HDMI a DVI). Lo sdoppiatore HDMI viene alimentato tramite USB ed è ideale per computer desktop e laptop dotati di uscita HDMI. Lo sdoppiatore HDMI a elevata velocità, alimentato a USB, è conforme ad HDCP 1.1 e offre l'eccezionale capacità audio e la qualità video digitale a risoluzioni fino a 1080p. Per superare le limitazioni di distanza di connessione, lo sdoppiatore HDMI funziona anche come amplificatore di distribuzione HDMI, permettendo il posizionamento di monitor HDMI fino a 15 m di distanza dalla sorgente HDMI: una soluzione perfetta per connettere un computer dotato di HDMI a monitor, proiettori o schermi al plasma, in base alle esigenze. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per collegare proiettori, schermi al plasma e LCD HDMI® da un singolo PC sorgente

• Ideale per configurazioni in aule, dove gli insegnanti possono visualizzare i propri schermi di computer su più display per una migliore visibilità

• Perfetto per sale di rappresentanza, in cui si impiegano più schermi o proiettori

- Per configurare lo schermo per fiere su più display
- Per ambienti di commercio al dettaglio, per pubblicità o formazione

Caratteristiche

- Sdoppia un segnale sorgente HDMI® su 2 uscite, senza perdita di segnale
- Amplificatore di segnale integrato - schermi situati fino a 15 m di distanza
- Supporta un'ampia gamma di risoluzioni HDTV, da 480p a 1080p
- Alimentazione USB - non richiede prese a muro o ingombranti alimentatori esterni
- Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP 1.1
- Design compatto

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Uscita AV	HDMI
	Standard del settore	HDMI® ad alta velocità, HDCP
	Collegamento a margherita	Sì
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	49.2 ft [15 m]
	Risoluzioni supportate	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
		1600x1200(UXGA)
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

	Connettore B	2 - HDMI (19 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Una sorgente HDMI (desktop/laptop) con una porta USB per l'alimentazione di ST122LE.
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5 DC
	Corrente ingresso	500mA
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	11.0 in [280 mm]
	Lunghezza prodotto	3.0 in [7.5 cm]
	Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	2.7 oz [76.0 g]
Informazioni confezione		

	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.7 oz [219.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - Cavo di alimentazione USB 60 cm
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.