Sdoppiatore video VGA a 2 porte con audio – Alimentato via USB

ID prodotto: ST122LEA

Lo sdoppiatore video VGA a 2 porte ST122LEA con audio e alimentazione USB è il nostro sdoppiatore VGA più compatto, che consente a un computer di visualizzare il segnale video VGA contemporaneamente su due monitor da una singola sorgente. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 2048x1536 e audio stereo, questo dispositivo è perfetto per aule, fiere o qualsiasi altro ambiente in cui è richiesto segnale video di alta qualità su display differenti. Invece di sfruttare un adattatore convenzionale, lo sdoppiatore VGA si alimenta dal PC sorgente o lettore multimediale mediante una porta USB libera, rendendo l'installazione semplice anche dove non sono disponibili prese di corrente. Lo sdoppiatore prevede anche un convertitore boost incorporato, che permette di posizionare i monitor VGA fino a ca. 61 m dal sistema. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita GRATUITO.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Ideale per installazioni di pubblicità digitale di piccole dimensioni con spazio minimo o poche prese di corrente disponibili: serve solo una porta USB

• Utilizzabile per il merchandising dei prodotti presenti all'interno dei negozi al dettaglio, per dare alle pubblicità una visibilità maggiore

• Per visualizzare orari di viaggio e messaggi negli aeroporti, nei terminal bus e nelle stazioni dei treni

- Consente di creare presentazioni multimediali efficaci per presentazioni in sale conferenza e aule
- Per trasmettere un messaggio su schermi multipli presso fiere o stand/chioschi informativi
- Una soluzione rapida e semplice per dividere un segnale video in auditorium o luoghi di culto

Caratteristiche

- Design compatto e salva spazio
- Comprende cavo d'alimentazione USB
- Supporta risoluzioni brillanti fino a 2048 x 1536 a 60 Hz
- Larghezza di banda di 300 MHz per video con movimenti rapidi a elevata ampiezza di banda
- Supporta audio in stereofonia mediante jack audio da 3,5 mm
- Distanze massime fino a 65 metri

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	VGA
	Porte	2
	Uscita AV	VGA
	Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
	Audio	Sì
	Standard del settore	DDC, DDC2, DDC2B, su porta uscita video 1
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	213.2 ft [65 m]
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettore B	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	0.5A
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°C to 158°C)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°C to 185°C)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
	Larghezza prodotto	2.1 in [5.3 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	3.9 oz [111.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]

	Larghezza del Pacco	8.3 in [21.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.9 in [4.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.7 oz [246.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore video
		1 - Cavo alimentazione da USB a CC
		1 - Manuale utente
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.