Extender video VGA via Cat5, con audio e calibrazione RGB SKEW

ID prodotto: ST122UTPAEU

L'estensore segnale VGA ST122UTPAEU via Cat5 con audio permette di connettere fino a 4 monitor (2 locali e 2 remoti) a un singolo PC. Il segnale video e quello audio corrispondente vengono inviati all'unità remota tramite cavo 4 coppie UTP Cat5 o superiore (consigliato Cat5e), permettendo l'estensione video a distanze fino a 150 m.  L'estensore video VGA e audio comprende un trasmettitore locale e un ricevitore remoto, offrendo una soluzione pronta all'uso perfetta per applicazioni di pubblicità digitale punto-punto in cui è richiesto l'audio. Per semplificare l'installazione, nel kit è compresa una staffa di montaggio per posizionare correttamente il ricevitore ST122UTPAEU su muri, scrivanie o console.  Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in un ambiente pulito e sicuro

• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

• Consente di posizionare lo schermo nei siti industriali con ambienti severi

• Perfetto per soluzioni di videoconferenza in sale riunioni e uffici

• Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium

## Caratteristiche

• Consente di estendere segnale VGA e audio analogico fino a 150 m

• Supporta risoluzione 1440x900 a 50 m

• Supporta risoluzione 1024x768 a 150 m

• È composto da 1 unità di base per il display locale e 1 unità remota per quello remoto (fino a 2 monitor collegabili per ciascuna posizione)

• Design hardware puro, non richiede software o driver

• Sfrutta cavi standard Cat5 dritti, a doppini intrecciati, cavi di rete patch per una trasmissione dei dati economica e affidabile

• Staffe di montaggio incluse

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Porte | 2 |
| | Cablaggio | UTP Cat 5e o superiore |
| | Collegamento a margherita | No |
| Prestazioni | | |
| | Lunghezza max cavo | 6001.6 in [152440 mm] |
| | Distanza max | 150m [492ft] |
| | Risoluzioni analogiche massime | Distance / Resolution<br>100ft (30m) / 1440x900<br>250ft (76m) / 1280x1024<br>500ft (152m) / 1024x768 |
| | Widescreen supportato | Sì |
| Connettore/i | | |
| | Connettori unità locale | 3 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 - RJ-45 |
| | | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| | | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| | Connettori unità remote | 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| | | 1 - RJ-45 |
| | | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | 2 adattatori AC inclusi |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Alluminio |
| | Lunghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| | Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 cm] |
| | Peso prodotto | 6.4 oz [181.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 9.5 in [24.2 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 3.6 in [92.0 mm] |
| | Altezza del Pacco | 7.4 in [18.8 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.7 lb [1.2 kg] |
| Contenuto della | | |

| | | |
|---|---|---|
| confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Unità locale (trasmettitore) |
| | | 1 - Unità remota (ricevitore) |
| | | 1 - Staffa di installazione per ricevitore (con viti) |
| | | 2 - Set piedini in gomma |
| | | 2 - Adattatori di alimentazione |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 2 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.