Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

ID del Producto: ST124HD4K

El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de cuatro proyectores o pantallas HDMI con dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores, reproductores Blu-ray o receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes

• Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas

• Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial

• Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras

• Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Características

• DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS: Muestra la misma imagen con sonido en 4 pantallas - Divide una señal de vídeo HDMI hasta en cuatro señales HD/ 4K 30Hz y audio 7.1 - Compatible con audio de sonido envolvente 7.1

• EMULACIÓN EDID: El divisor HDMI 1x4 4K pasa automáticamente la EDID entre su fuente de vídeo y la primera pantalla detectada, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)

• LARGO ALCANCE: Alcance de hasta 5m con un cable HDMI pasivo - Para distancias mayores, hay disponibles cables HDMI activos o extensores HDMI (se venden por separado) para utilizar con este divisor HDMI para 4 televisores/proyectores/monitores

• CONFIGURACIÓN FÁCIL: No se necesitan controladores - Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación con el interruptor EDID en Auto para empezar - Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha - Compatible con HDMI/DVI

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este divisor HDMI está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí

	Estándares Industriales	HDMI 1.4
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K)
		2560x1600
		1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Conector(es)		
	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	4 - HDMI (19 pines)
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - Indicador LED de puerto activo
		1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.4 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2 A
	Tipo de Enchufe	H

	Consumo de Energía	10
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	5% a 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.5 in [14.0 cm]
	Ancho del Producto	3.3 in [8.5 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	9.9 oz [280.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
	Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos
		1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.