

## Estante Cantilever de 1U para Rack - de 16 Pulgadas de Profundidad - Bandeja Voladiza para Rack

ID del Producto: CABSHELF116



La bandeja duradera de montaje en rack tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack de 19 pulgadas, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Solución perfecta para entornos SOHO (pequeña oficina/oficina en casa), salas de servidores, centros de datos o cualquier otro entorno con espacio disponible limitado.

Puede instalar la bandeja 1U de estante en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack, como un ordenador, o donde almacenar sus herramientas.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

El modelo CABSHELF116 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

## Características

- Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
- Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
- Instale su equipo en espacio en rack 1U
- Con capacidad para 20kg de peso
- LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support & has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility & performance testing on all products

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.2 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	15.8 in [40.1 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]



Altura del Producto	1.7 in [43.0 mm]
Peso del Producto	7.2 lb [3.3 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	17.3 in [44 cm]
Ancho de la Caja	22.0 in [56 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [70 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.7 lb [4.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	bandeja 1U
	Tornillos M6-12
	Tuercas Enjauladas M6
	Arandelas M6 acopadas de plástico

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

