

## 1U Server Rack Schap - Universele Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - Diepte 41cm (16") - Zwart

Productcode: CABSHELF116



De duurzame plank/tray is monterbaar aan de serverkast en heeft een draagvermogen van +/- 20 kg aan apparatuur en is gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

De 1U uitkragende ligger/cantilever plank optimaliseert uw werkplek omdat u gemakkelijk uw apparatuur aan uw 19" (+/- 48 cm) rack kunt monteren in plaats van ruimte op uw bureau of vloerruimte in te nemen. Het is perfect voor uw SOHO (small office, home office), serverruimte, datacentrum of andere plaatsen met beperkte ruimte.

U kunt het 1U serverkast plank op elke hoogte in uw serverkast monteren, waardoor een stabiel oppervlak wordt gecreëerd bestemd voor het plaatsen van apparatuur dat niet kan worden gemonteerd zoals een computer. Dit kan ook ideaal zijn voor het opbergen van uw gereedschap.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit process helpt om ervoor te zorgen dat wij de industrienormen hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur
- Gebruik voor alle 48 cm brede server racks en kasten

## Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" FIT:** Deze 1U serverrack shelf is ontworpen om te passen in elk 19" breed netwerk rack of behuizing, inclusief merken zoals APC, Dell, Lenovo, HPE, en biedt plaats aan uw data, IT, netwerk of andere apparatuur tot een diepte van 41cm (16")
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige schapplank is gemaakt van duurzaam SPCC koudgewalst staal en ondersteunt een totaalgewicht van 20 kg, waardoor het de perfecte rack shelf oplossing is voor elke omgeving
- **STRUCTURELE INTEGRITEIT:** Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterraand die een minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen/verwijderen van apparatuur
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met een diepte van 41cm (16") past dit rack-mount schap in elke 19" server rack; het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware, en kan worden gebruikt om gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 1U rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime      |
| U-hoogte             | 1U            |
| Kabelbeheer          | Nee           |
| Industriestandaarden | EIA/ECA-310-E |

---

### Prestaties

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 44.1 lb [20 kg] |
|------------------------------|-----------------|

---

### Fysieke eigenschappen

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur          | Zwart |
| Type behuizing | Staal |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Interne breedte | 17.4 in [44.3 cm] |
| Lengte product  | 15.7 in [40.0 cm] |
| Breedte product | 19.0 in [48.3 cm] |
| Hoogte product  | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Gewicht product | 7.2 lb [3.3 kg]   |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 18.5 in [47.0 cm] |
| Package Width            | 21.6 in [54.9 cm] |
| Package Height           | 4.9 in [12.5 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 9.2 lb [4.2 kg]   |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 1U schap                          |
|             | 4 - M6-12 schroeven                   |
|             | 4 - M6 kooimoeren                     |
|             | 4 - M6 ronde kunststof onderleggingen |

---

#### Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.