Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

Nº de produit: ST124HDMI2

Le répartiteur vidéo HDMI® haute vitesse 4 ports avec audio ST124HDMI2 vous permet de partager une seule source HDMI entre 4 écrans/récepteurs HDMI ou DVI-D, sans avoir à sacrifier la qualité sonore ou de l'image. Les supports de fixation sont inclus pour permettre une installation nette et professionnelle.

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD jusqu'à 1080p, ce répartiteur HDMI vous permet de placer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15,2 m de l'endroit où il est. Ce répartiteur HDMI polyvalent comporte des connexions d'entrée et de sortie audio 3,5 mm vous permettant d'envoyer le signal audio associé à la vidéo par le câble HDMI ou par un canal audio stéréo 3,5 mm distinct.

Ajout parfait à presque toute application nécessitant qu'une vidéo haute qualité soit émise par des appareils HDMI, le répartiteur vidéo ST124HDMI2 est facile à installer et fournit une vidéo numérique sans aucune distorsion ni défaut.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI

• Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux

• Parfait pour les classes et les présentations multimédia professionnelles

• Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail

• Les applications financières incluent les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services

• Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé

Spécifications techniques

• SÉPARATEUR HDMI À 4 PORTS : Affiche la même image et le même son sur 4 écrans; Le séparateur HDMI avec amplificateur de signal divise une source HDMI en quatre signaux vidéo Full HD 1080p sans perte de qualité

• EMULATION EDID : Le répartiteur HDMI 4K 1x2 (1x4/1x8) transmet automatiquement l'EDID entre votre source vidéo et l'écran connecté au port 1, en veillant à ce que les paramètres natifs (tels que résolution/fréquence de rafraîchissement) soient configurés

• SUPPORT AUDIO : La sortie audio est prise en charge sur tous les ports simultanément; Prend en charge l'audio HDMI ou la connexion audio stéréo 3,5 mm, ce qui permet d'envoyer votre signal audio d'accompagnement via le câble HDMI ou via un canal séparé

• INSTALLATION FACILE : Ce répartiteur HDMI avec amplificateur de signal permet d'atteindre jusqu'à 15 m; Il suffit de brancher les câbles et l'alimentation pour commencer à utiliser le répartiteur HDMI; Écran large pris en charge; Conforme à la norme TAA

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce répartiteur HDMI avec boîtier en acier robuste est soutenu pendant deux ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui

	Normes de l'industrie	HDMI® haute vitesse, HDCP, EDID
	Mode cascade	Oui
Performance		
	Longueur max. de câble	50.0 ft [15.2 m]
	Résolutions numériques max.	HDTV 1080p / PC 1920x1200
	Résolutions prises en charge	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
	Prise en charge grand écran	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		1 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		4 - HDMI (19 broches)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (vert) / signal d'entrée (bleu)
		4 - Indicateur de sélection de port vert
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation	18

	électrique	
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	0 %~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	8.7 in [22 cm]
	Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
	Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
	Poids du produit	34.1 oz [966 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	16.4 in [41.7 cm]
	Package Width	8.5 in [21.7 cm]
	Package Height	3.3 in [8.5 cm]
	Poids brut	4.3 lb [1.9 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur HDMI
		1 - Kit de vis et matériel de montage
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis