

Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores de 19 Pulgadas - de 16 Pulgadas de Profundidad - de Acero de Servicio Pesado - con 20kg de Capacidad - Negro

ID del Producto: CABSHELF116V



StarTech.com

Esta bandeja 1U de armario para racks le permite agregar 40cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Puede instalar la bandeja 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Características

- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Este estante de 1U ventilado para rack está diseñado para adaptarse a cualquier rack de 19 pulgadas y a una profundidad interna de 16 pulgadas (410mm) para sus equipos de datos, informática, redes u otros
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La bandeja ventilada de rack garantiza un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores. También es ideal para mantener frescos los equipos informáticos y audiovisuales en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO RESISTENTE Y DURABLE**: Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, el estante para racks de montaje frontal garantiza la durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 20 kg, convirtiéndolo en la solución ideal para cualquier entorno
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con una profundidad de 16 pulgadas, este estante está diseñado para funcionar con cualquier armario o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para el hardware de misión crítica
- **SOPORTE LÍDER EN LA INDUSTRIA**: Este estante para montaje en bastidor de servidor ventilado 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	44.1 lb [20 kg]
-----------------------------------	-----------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye 4x arandelas encopadas en C
------	-------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.2 in [43.6 cm]
Longitud del Producto	15.7 in [40.0 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	6.7 lb [3.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	18.5 in [47.0 cm]
Ancho de la Caja	21.7 in [55.2 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.7 lb [3.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Tornillos M6
	1 - estante 1U fijo
	4 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.