HDMI-splitter och signalförstärkare med 4 portar

Produkt ID: ST124HDMI2

Med ST124HDMI2 höghastighets-HDMI®-video-splittern med 4 portar och audio kan du dela en enda HDMI-källa med upp till 4 HDMI- eller DVI-D-skärmar/mottagare utan att förlora bild- eller ljudkvalitet. Monteringsfästen medföljer för en städad och professionell installation.

HDMI-delaren stöder fulla HD-upplösningar på upp till 1080p och låter dig placera HDMI-skärmarna upp till 15,2 m bort från delaren. Denna mångsidiga HDMI-delare har 3,5 mm audioingångar- och utgångar som låter dig skicka den tillhörande ljudsignalen antingen genom HDMI-kabeln eller genom en separat 3,5 mm stereoaudiokanal.

ST124HDMI2 videodelaren är ett perfekt tillskott till i stort sätt alla användningssätt som kräver video av den höga kvalitet som HDMI-enheter ger och är enkel att installera samt ger felfri digital video.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut HDMI®-kapabla projektorer, skärmar, plasmaskärmar, kommersiella affischtavlor och väggskyltar

• Idealisk för företagets konferensrum och uppvisningar

• Perfekt för klassrum och företagspresentationer med multimedia

• Bra till digitala skyltar som visar videoannonser med audio i butiker

• Finansiella tillämpningar inkluderar börsinformation eller reklam för nya produkter/tjänster

• Visa information i väntrum eller för patienter inom sjukvården

Funktioner

• Delar upp en enda HDMI®-källa till upp till 4 HDMI-enheter utan signalförlust

• Stöder ett brett sortiment av datorer och stöder HDTV-upplösningar från VGA till WUXGA och 480p till 1080p

• Ljudsignalen kan sändas ut genom HDMI eller genom de separata 3,5 mm audioutgångarna

• Monteringsfästen medföljer

• Kompatibelt med höghastighets-HDMI®

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	AV-ingång	HDMI
	Portar	4
	AV-utgång	HDMI
	Kablage	HDMI
	Audio	Ja
	Industristandarder	höghastighets-HDMI®, HDCP, EDID
	Kedjekoppling	Ja
Prestanda		
	Maximal kabellängd	50.0 ft [15.2 m]
	Maximal digital upplösning	HDTV 1080p / PC 1920x1200
	Stödda upplösningar	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)

	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	4 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		4 - HDMI (19-stifts)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström (grön)/ingångssignal (blå)
		4 - Grön indikator för portsignal
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0%~80%
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	8.7 in [22 cm]

	Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
	Produktvikt	34.1 oz [966 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	16.1 in [41.0 cm]
	Package Width	3.5 in [9.0 cm]
	Package Height	8.3 in [21.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.3 lb [2.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - HDMI-delare
		1 - monteringsutrustning och skruvpaket
		1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.