

1U Server Rack Schap - Universele Geventileerde Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - Diepte 41cm (16") - Zwart

Productcode: CABSHELF116V



StarTech.com

Met dit 1U rack schap kunt u 40 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server rack of -kast. Het schap is ventilerend voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren in plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw thuishkantoor of kantoorruimte, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

U kunt het 1U ventilerende rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur

Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" PASVORM:** Dit 1U geventileerd schap voor server rack montage past in bijna elk 19" server rack en heeft een inwendige diepte van 41 cm voor uw data, IT, netwerken of andere niet-rackmonteerbare apparatuur
- **MAXIMALE VENTILATIE:** De geventileerde plaat op het vrijdragende rack schap garandeert een consistente luchtstroom voor een effectieve warmteafvoer van servers; bovendien houdt de plaat uw computer en apparatuur koel thuis, in een studio of op kantoor
- **STERK EN DUURZAAM DESIGN:** Het sterke aan de voorkant gemonteerde kastschap is gemaakt van SPCC commercieel koudgewalst staal, garandeert een lange levensduur en is geschikt voor een totaalgewicht van 20 kg. Kortom, het perfecte rack schap voor elke omgeving
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met een diepte van 41 cm is dit vaste rackmonteerbare schap bestemd voor elke 19" kast of apparatuur rack; het biedt extra opbergruimte voor kritische hardware en kan zelfs worden gebruikt voor het opbergen van uw gereedschap of audio-/videoaccessoires
- **TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING:** dit geventileerde 1U server rack schap werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Inclusief 4x C-cup onderleggringen
---------	------------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.2 in [43.6 cm]
Lengte product	15.7 in [40.0 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	6.7 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	21.7 in [55.2 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.7 lb [3.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - M6 schroeven
	1 - 1U Vast Schap
	4 - M6 kooimoeren

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.